



[Zum Produkt](#)



[Datenblatt](#)

## GN-Regalwagen 1/1 niedr. - Abweiserr.

**Der universale platzsparende GN-System-Wagen.**

Der stabile Regalwagen eignet sich zum Transport, Aufbewahren, Abräumen oder Befördern von Speisen im GN-System – ein unkomplizierter, mobiler Helfer. Mit Längseinschub.

Durch raumeffiziente Bestückung mit GN-Behältern und GN-thermoplates®, in Kombination mit dem transportsicheren wasserdichten Steckdeckel oder für Vakuum mit dem vaculid®-Deckel. Ebenso kompatibel mit jeglichen GN-Tabletts, GN-Rosten sowie GN-Blechen für multifunktionalen Einsatz.

Auf Anfrage auch mit antistatischen Rollen, um elektrostatische Aufladung zu verhindern. Für das mobile Gesamtkonzept perfekt in Kombination mit weiteren mobilen Produkten, wie thermoport® aus Kunststoff und Edelstahl sowie Transport- und Ausgabewagen.

## TECHNISCHE MERKMALE

GN-Regalwagen 1/1 niedr. - Abweiserr.



## TECHNISCHE MERKMALE

Abmessungen	410 x 584 x 845 mm
Material	Edelstahl 1.4301 (CNS)
Auflageschienenpaare	8
Lichtmass Auflageschienen vertikal	73 mm
Lichtmass Auflageschienen horizontal	335 mm
Stoßschutz	4 Abweiserrollen
Rollen	2 Lenk-; 2 Lenkstopprollen
Rollen-Ø	125 mm
Max. Zuladung	210 kg

**Bestellnummer** 88 04 23 01

## VORTEILE

Rostfreier, hochwertiger, hygienischer Edelstahl.

Kippgesicherte U-Förmige Auflageschienen mit beidseitiger Durchschubsperr.

Robuste, stabile Bauweise.

Optimale Fahrbarkeit mit rostfreien, feststellbaren Rollen.

Abweiserrollen für Rammschutz.

Glatte Oberfläche, einfach zu reinigen.