

PAVOY Werkbank

Höhe x Breite x Tiefe 900 x 2000 x 700 mm, Tischplatte aus Multiplex, geölt, Gestellausführung 4 FüÙe, Ausstattung: 2 Schubladen, 1 Ablageboden, VerschieÙbar mit Zylinderschloss, Gestell mit schlag- und kratzfester Pulverbeschichtung in RAL7035 Lichtgrau, Front mit schlag- und kratzfester Pulverbeschichtung in RAL7035 Lichtgrau



Artikelnummer: 524164

PAVOY Werkbank

Werkbank







- Höhe x Breite x Tiefe 900 x 2000 x 700 mm
- Tischplatte aus Multiplex, geölt
- Plattenstärke 40 mm
- Gestellausführung 4 FüÙe
- Ausstattung: 2 Schubladen, 1 Ablageboden
- Schubladen Höhe 2x125 mm
- Traglast je Schublade 30 kg
- Schubladen auf Rollenführung, Auszug 85 %
- Mit Einzelauszugsperre
- Mit Griffleiste
- VerschieÙbar mit Zylinderschloss
- Konstruktion aus Stahl
- Gestell mit schlag- und kratzfester Pulverbeschichtung in RAL7035 Lichtgrau

- Front mit schlag- und kratzfester Pulverbeschichtung in RAL7035 Lichtgrau
- GS- und TÜV-geprüft
- 10 Jahre Garantie











Technische Details

| | | | |
|--------------------------|-----------------------------|--------------------|----------------------|
| Möbeltyp | Tisch | Auszugssperre | Einzelauszugssperre |
| Tischtyp | Werkbank | Griff | Griffleiste |
| Gestellausführung | 4 Füße | Material Platte | Multiplex |
| Gestellform | 4-Fußgestell | Oberfläche Platte | geölt |
| Höhe | 900 mm | Farbe Platte | Buche |
| Breite | 2000 mm | Material Gestell | Stahl |
| Tiefe | 700 mm | Oberfläche Gestell | pulverbeschichtet |
| Stärke Platte | 40 mm | Farbe Gestell | lichtgrau // RAL7035 |
| höhenverstellbar | nein | Oberfläche Front | pulverbeschichtet |
| elektrisch leitend | nein | Farbe Front | lichtgrau // RAL7035 |
| Werkbank Ausstattung | 2 Schubladen, 1 Ablageboden | Schließsystem | Zylinderschloss |
| Schubladen Anzahl | 2 Stück | Ablageböden Anzahl | 1 Stück |
| Schubladen Anzahl x Höhe | 2x125 mm | fahrbar | nein |
| Fronthöhe 125 mm | 2 Stück | Zertifizierung | GS // TÜV |
| Schubladentraglast | 30 kg | Garantie | 10 Jahre |
| Auszug Schublade | 85 % | Gewicht | 91 kg |
| Auszugsführung Schublade | auf Rollenführung | | |

Zubehör

| | | |
|--------|---|---|
| 404273 |  | Trennbleche, mit 6 Fächern, 1 Längsteiler + 4 Trennbleche, Höhe x Breite 100 x 500 mm, Aus Stahl mit korrosionsschützender Zinkbeschichtung |
| 404274 |  | Trennbleche, mit 6 Fächern, 1 Längsteiler + 4 Trennbleche, Höhe x Breite 125 x 500 mm, Aus Stahl mit korrosionsschützender Zinkbeschichtung |
| 404296 |  | Beschriftungsleiste für Schubladenschrank, Breite 500 mm, Rückseite magnetisch |
| 500792 |  | Mulden, mit 30 Fächern, 25 Trennwände, passend für Fronthöhe 75 mm, Höhe x Breite 75 x 500 mm, mit korrosionsschützender Zinkbeschichtung |
| 524197 |  | Abrollleiste für Arbeitsplatte, Für Werkbank, Breite 2000 mm |
| 532191 |  | Zinkblechbelag für Arbeitsplatte, Für Werkbank, Breite 2000 mm, Aufpreis! Artikel nur zusammen mit Hauptprodukt bestellbar/lieferbar |

Dazu passt auch ...

| | | |
|--------|---|--|
| 195704 |  | Parallelschraubstock, Backenbreite 100 mm, Spannweite 100 mm, Mit angeschmiedeten Rohrspannbacken, Aus Stahl in blau |
| 218989 |  | Montagetisch, Höhe x Breite x Tiefe 850 x 1500 x 750 mm, Platte aus Buche-Multiplex, 4-Fußgestell aus Stahl mit Einbrennlackierung in RAL7035 Lichtgrau |
| 221109 |  | Putzrollen-Bodenständer, für max. 430 mm breite Rollen, Passend für Rollen mit 450 mm Durchmesser, Gestell aus Metall in weiß |
| 221140 |  | Wischtuch, 800 Tücher, Länge x Breite 300 x 230 mm, Rollen Länge x Durchmesser 240 m x 225 mm, Papierqualität Zellstoff, geprägt, In weiß |
| 221143 |  | Schutzhandschuhe, aus Polyamidstrick in schwarz mit Polyurethan-Beschichtung, Handrücken aus Polyamid, atmungsaktiv und nahtlos, Größe 9 |
| 221242 |  | Müllsack, Inhalt 60 l, 28 µm stark, Länge x Breite 800 x 600 mm, In schwarz |
| 221330 |  | Schutzbrille, Schutzstufe EN 166, Gläser aus Polycarbonat mit Antikratzbeschichtung, farblos, Ausstattung: Seitenschutz, direkte Belüftung |
| 222683 |  | Wischtuch, 90 Tücher, Länge x Breite 305 x 230 mm |
| 656975 |  | Universalcontainer, Inhalt 121 l, Höhe x Durchmesser 705 x 557 mm, Korpus aus Polyethylen in grau |
| 969584 |  | Montagetisch, Höhe x Breite x Tiefe 836 x 2000 x 750 mm, Platte aus Holz mit Resopalbeschichtung in Dekor hellgrau, 4-Fußgestell aus Stahl mit Einbrennlackierung in RAL7035 Lichtgrau |