

# KERN HCB 1T-3

Handliche Hängewaage für erhöhte Lasten



## Kategorie

Marke	KERN
Produktkategorie	Industriewaagen
Produktgruppe	Hängewaagen

## Messsystem

Wägesystem	Dehnungsmessstreifen
Wägebereich [Max]	1000 kg
Ablesbarkeit (g)	2000 g
Auflösung	500
Reproduzierbarkeit	2 kg
Linearität	± 4 kg
Empfohlenes Justiergewicht	500 kg (M1)
Mögliche Justierpunkte	500 kg
Einschwingzeit	2 s
Anwärmzeit	10 min
Justiermöglichkeiten	Justierung mit externem Gewicht
Toleranz (% von Max.)	0,5%
Interne Messfrequenz	5 Hz
Exzentrische Belastung nicht möglich	✓

## Eichtechnische Daten

CE Zeichen	✓
------------	---

## Bauform

Material Gehäuse	Kunststoff
Abmessungen Gehäuse (BxTxH)	82×48×153 mm
Material Lasthaken	Edelstahl

## Display

Displayart	LCD
Display Ziffernhöhe - Groß	12 mm

## Funktionen

Hold-Funktion	✓
Auto-Off (Batterie)	3 min
Tarierfunktion	manual (multi)
Unterflurwägung	Keine
Anzahl Tasten für Bedienung	3

## Energieversorgung

mitgeliefertes Netzteil	Batterie
Batterie	3×1.5 V AA
Batterie Betriebsdauer	300 h

## Umgebungsbedingungen

Luftfeuchte Umgebung (max)	80 %
Umgebungstemperatur (min)	5 °C
Umgebungstemperatur (max)	35 °C

## Verpackung & Versand

Abmessungen Verpackung	215×150×85 mm
Nettogewicht ca.	0,40 kg
Bruttogewicht ca.	0,90 kg
Lieferzeit Gesamt	1 d
Art des Versands	Paketdienst

## Dienstleistungen (optional)

DAkKS-Kalibrierung Artikelnummer	963-130H
Artikelnr. Justage auf Aufstellungsort	961-250
Artikel Konformitätszertifikat	969-517

## Piktogramme

### STANDARD



### OPTION

