

ROLINE LineSecure II 1500

Art.nr.	19.40.1117
Fabrikant	ROLINE
Art.nr. fabrikant	19.40.1117
EAN (een stuk)	7611990979738



De ROLINE UPS Serie LineSecure werkt in line-interactief techniek en wordt daar ingezet, waar een verstandige zekering nodig is. Waar veel sterke spanningschommelingen zijn regelt die UPS via de Buck en Boost regeling de verschillen van de ingangs en de doelspanning uit. Het batterijmanagement bewaakt de batterijen in de UPS en laadt deze op wanneer het nodig is; hierdoor hebben de batterijen een 50% langere levensduur.

- UPS Management Software : Windows NT/ 2k / XP / 7 / 8 /Server 2003 / 2008 / 2012 x86/x64,
- MAC OS X (Intel) 10.6.x, 10.7.x, 10.8.x Mountain Lion, 10.9.x MavericksMAC OS, LINUX
- RS232 en USB interface
- Werkingstoestand display
- Batterijmanagement
- Automatische spanningsregulering
- Tel/Modem-beveiliging
- SNMP/WEB via optionele LAN-Adapter
- Sinus-uitgang
- Doosinhoud: UPS, Software CD, Kabelset

Technische specificaties

Producent	ROLINE
Produkt groep	UPS
Produkt type	UPS Line Interactive
Kleur	zwart

Inhoud	UPS, Software, Kabelset
Classificatie volgens IEC 62040-3	VI-SS-333
UPS Technologie	Line Interactive
Vermogensklasse	1000 ... 1900 VA
Spanningssterkte (VA/W)	1500 /960
Bereik	95 %
Backup tijd	3 min
Backup tijd bij vol/half belast.	3 / 6 min
Gewicht	6,9 kg
Afmeting (HxBxD)	226 x 170 x 450 mm
Bouw type	Tower
Stroom (Ingang)	230V +- 15%
Stroom (Uitgang)	230V
Frequentie	50Hz
Aansluiting (Ingang)	IEC320 C14
Ausgänge	6
Aansluiting (Uitgang)	6 x IEC320 C13
Phasen Ein/Ausgang	230V/230V / 50Hz
Overspanningsbeveiliging	EMI,- RFI-Filter
Max. Aantal Looptijd uitbreidingseenheden	0
Slots tbv Adapterkaart	0
Geluidsmeting	40dBA
Interface	USB, RS232
RS-232 Interface	ja
USB 2.0 Interface	ja
Hot Swap Batterijen	nee
Bypass	nee

Extra Overspanningsbeveiliging	Telefoon/Fax
Gebruiksindicatie	Display
Gebruiksindicatie LED	--
Gebruiksindicatie Display	LCD
Incl. Management Software OS	Windows
Interne Koeling	Aktieve, Cooler
Omgevingstemperatuur	0-40°C