

## Información sobre productos

### 95 32 340 SR

#### Cortacables para cables con núcleo de acero ACSR

(tipo carraca)

Para cables con núcleo de acero



- El cortacables corta el cable ACSR con un núcleo de acero (= Conductor de aluminio reforzado con acero) de hasta Ø 32 mm
- Manejo con una o dos manos, su gran palanca garantiza un corte simple y preciso
- Manejable y compacto con el máximo rendimiento
- Extremadamente estable, doble guía para la cuchilla giratoria
- Sin dañar el cable: filo de corte endurecido por inducción y rectificado con precisión para un corte limpio y una larga vida útil
- Requiere poca fuerza manual debido a la transmisión de engranajes en dos tiempos con mecanismo de carraca
- Zona especial de apoyo en el mango para cortes con el alicate apoyado
- Mecanismo de bloqueo para el transporte con un cierre seguro de los mangos
- Todas las piezas de desgaste están disponibles como repuestos y son intercambiables
- Acero especial para herramientas, templado al aceite en varias etapas

AAA



#### Información general

Núm. de artículo	95 32 340 SR
EAN	4003773081241
Tijeras	bruñido
Mangos	con fundas multicomponentes
Peso	1.310 g
Dimensiones	340 x 135 x 30 mm
conforme a REACH	no contiene SVHC
conforme a RoHS	no se aplica

#### Características técnicas

Diámetro	32 mm
Diámetro pulgadas	Ø 1 1/4 pulgadas
MCM	477

Reservado el derecho a realizar modificaciones técnicas. Salvo error u omisión.





Extremadamente potente con sólo 1.300 g de peso

El "cuello" robusto de los mangos sirve como práctico apoyo durante el corte de grandes diámetros.