

MUNK escabeau

accès à un côté, 4 marches avec revêtement R13 (estrade incl.), hauteur 0,93 m, estrade largeur x profondeur 250 x 256 mm, longueur de lisse 1,6 m, en aluminium

Numéro d'article: 142696



MUNK Escabeau de sécurité

escabeau






- accès à un côté
- 4 marches avec revêtement R13 (estrade incl.)
- hauteur 0,93 m, estrade largeur x profondeur 250 x 256 mm
- profondeur de marche 80 mm
- longueur de lisse 1,6 m
- connexion marches/lisse serti
- sabots nivello® antidérapants en extrémité de lisse
- en aluminium
- poids 7,3 kg

Détails techniques

technique de montée	escabeau	rabattable	oui
matériau	aluminium	roulant	non
utilisation	à un côté	connexion d'échelons/de longeron	serti

longueur de longeron	1,6 m	étrier de sécurité	oui
hauteur	0,93 m	protection contre l'écartement	non
largeur d'estrade	250 mm	exécution échelle	à une pièce
profondeur d'estrade	256 mm	bac	non
nombre de marches	4	pour escaliers	non
type de marche/d'échelon	marches avec revêtement R13	soubassement	sabots nivello® antidérapants
profondeur des marches	80 mm	Poids	7,3 kg

Cela s'adapte aussi ...

149286		plaquette de base, Contrôlé selon BetrSichV/DGUV, étiquette, hauteur x largeur 90 x 40 mm
204801		bac à déchets, capacité 20 l, corps acier avec revêtement en zinc anti-corrosion, hauteur x Ø 360 x 295 mm, couvercle en acier, non inflammable
520203		boîte à outils / de matériaux, équipement : kit de 4 bacs, en plastique en noir/jaune
526758		rayonnage - rayonnage complet (élément de départ et suivant), hauteur x largeur x profondeur 2500 x 2370 x 335 mm, charge max. par tablette 150 kg, 2 éléments standard avec 6 niveau(x) chacun avec tablette en acier, angle d'installation droit, montants avec revêtement en zinc anti-corrosion
528920		moquette de protection, longueur x largeur 50 x 1 m, épaisseur 235 g/m², en non-tissé/PE