

Bauer gasflessendepot GFC-E/G

voor 45 gasflessen met diameter 230 mm, hoogte x breedte x diepte 2260 x 2115 x 1570 mm, met gesloten deksel, met vloer van rooster, met dubbele vleugel deur, van staal met corrosiebeschermende zinklaag

Artikelnummer: 222486



Bauer Gasflessendepot GFC-E/G

met vloer van rooster

gasflessendepot




- voor opslag buiten
- voor 45 gasflessen met diameter 230 mm
- hoogte x breedte x diepte 2260 x 2115 x 1570 mm
- met vorkslaffen
- met gesloten deksel
- met vloer van rooster
- met dubbele vleugel deur
- van staal met corrosiebeschermende zinklaag
- voldoet aan de eisen conform TRGS 510
- Leveringstoestand voorgemonteerd
- LET OP: Lossen met heftruck of kraan noodzakelijk. Zo nodig aanvragen

Technische details

opslagtype gevaarlijke stoffen	container	dak	gesloten
type container	gasflessendepot	type deur	dubbele vleugel deur
opslagplaats	buiten	materiaal	staal

capaciteit	45 gasflessen	oppervlak	verzinkt
capaciteit gasflessen ø 230 mm m	45 stuks	brandveiligheid	niet beschermd tegen brand
hoogte	2260 mm	levering	voorgemonteerd
breedte	2115 mm	lossen per kraan/vorkheftruck no	ja // aanvragen a.u.b.
diepte	1570 mm	certificering trsg	voldoet aan de eisen conform TRGS 510
container uitrusting	vorkslaffen	gewicht	393 kg
bodem uitvoering	roostervloer		

Gerelateerde Producten

222492		scheidingswand, diepte 1570 mm, van staal met corrosiebeschermende zinklaag
222496		gasflessenhouder, passend voor fles-Ø 230 mm, met veiligheidsketting
222497		oprit voor gasflessendepot, van staal met corrosiebeschermende zinklaag