

opvangbak classic-line

voor 1 x IBC, opvangvolume 1000 l,
hoogte x breedte x diepte 895 x
1280 x 1660 mm, Gemaakt met
rooster van kunststof in zwart

Artikelnummer: 235743



5 YEARS
WARRANTY



opvangbak

- voor opslag onderdak
- geschikt voor aquatoxische en bijtende stoffen
- model van de opvangbak ambtelijk toegelaten
- voor 1 x IBC
- opvangvolume 1000 l
- hoogte x breedte x diepte 895 x 1280 x 1660 mm
- draagvermogen 2000 kg
- van polyethyleen in blauw
- Gemaakt met rooster van kunststof in zwart
- 5 jaar garantie



opslagtype gevaarlijke stoffen	IBC-station	draagvermogen	2000 kg
type opvangbak	opvangbak	materiaal	polyethyleen
opslagplaats	onderdak	kleur	blauw
opvangvolume	1000 l	opvangbak uitrusting	rooster
capaciteit	1 x IBC	materiaal rooster	kunststof
geschikt voor gevaarlijke stoffe	aquatoxische en bijtende stoffen	kleur rooster	zwart
bouwwijze (toelating)	model van de opvangbak ambtelijk toegelaten	onderrijdbaar	ja
hoogte	895 mm	garantie	5 jaar
breedte	1280 mm	gewicht	141 kg
diepte	1660 mm		

Gerelateerde Producten

235752		dekselopener, Binnendiameter 170 mm, van staal met corrosiebeschermende zinklaag
235753		dekselopener, Binnendiameter 250 mm, van staal met corrosiebeschermende zinklaag