

transportjerrycan

Geschikt voor agressieve, brandbare stoffen, van staal, inhoud 10 l, hoogte x breedte x diepte 241 x 244 x 428 mm, Vlamblokkering geïntegreerd, met kunststof beschermring rondom



Artikelnummer: 236238



transportjerrycan

- Geschikt voor agressieve, brandbare stoffen
- van staal
- inhoud 10 l
- hoogte x breedte x diepte 241 x 244 x 428 mm
- afsluitbaar met fijndoseerder
- Vlamblokkering geïntegreerd
- automatische overdrukbalans
- met kunststof beschermring rondom
- met fijndoseerkraan
- met draaggreep
- levering inclusief veiligheidssticker conform GHS

Technische details

opslagtype gevaarlijke stoffen	veiligheidsbak	diepte	428 mm
baktype	kan	sluiting	fijndoseerder
jerrycantype	transportjerrycan	vlamblokkering	ja

inhoud	10 l	vacuüm-/overdrukbalans	ja
geschikt voor gevaarlijke stoffe	agressieve, brandbare stoffen	afvoer	met fijndoseerkraan
materiaal	staal	bak voor gevaarlijke stoffen uit	kunststof beschermring rondom
oppervlak buiten	verzinkt // met coating	greep	draaggreep
kleur buiten	geel	afdichting	NBR
hoogte	241 mm	inhoud levering	inclusief veiligheidssticker conform GHS
breedte	244 mm	gewicht	2,9 kg