

WSM rokersoverkapping

hoogte x breedte x diepte 2510 x 2165 x 2165 mm, wanden van eenlaagsveiligheidsglas (EVG), dak van trapeziumplaat, frame van staal verzinkt met coating in RAL7016 antracietgrijs



Artikelnummer: 520222



WSM Rokersoverkapping


rokersoverkapping

- hoogte x breedte x diepte 2510 x 2165 x 2165 mm
- sneeuwlast 190 kg/m²
- wanden van eenlaagsveiligheidsglas (EVG)
- dak van trapeziumplaat
- frame van staal verzinkt met coating in RAL7016 antracietgrijs

Technische details

buitenopstelling	overkapping	materiaal dak	trapeziumplaat
overkappingstype	rokersoverkapping	materiaal wand	eenlaagsveiligheidsglas (EVG)
hoogte	2510 mm	materiaal onderstel	staal
breedte	2165 mm	oppervlak onderstel	verzinkt // met coating
diepte	2165 mm	kleur onderstel	antracietgrijs // RAL7016
sneeuwlast	190 kg/m ²	gewicht	520 kg

Gerelateerde Producten

220458		LED-plafondlamp voor rokersoverkapping, 264 x LED, 45 W, lamp vervangbaar, energie-efficiëntieklasse A, hoogte x lengte x breedte 40 x 2106 x 92 mm
--------	---	---

Dit past ook bij ...

202021		vuilniszak, inhoud 120 l, Van 60 µm dik LDPE, lengte x breedte 1100 x 700 mm, in blauw
202835		afvalgrijper, grijppunt van kunststof, greepopening 105 mm, lengte 1050 mm, van aluminium, geëloxeerd
504036		combi-asbak, hoogte x breedte x diepte 620 x 250 x 250 mm, afvalbak inhoud 17 l, romp van staal met slag- en krasvaste poedercoating in antraciet
527157		handvegerset, met borstelharen van paardenhaar, steekplaat breedte x diepte 230 x 220 mm, Werkbreedte 200 mm, hout-steel
532192		rokersstatafel, hoogte x diameter 1130 x 675 mm, middenzuil van staal met slag- en krasvaste poedercoating in RAL9007 grijs aluminiumkleurig, blad van MDF met coating in decor RAL9007 grijs aluminiumkleurig, met zelfdovende asbak en voetpedaal