

KERN


Bodenwaage

BIC 1T-4

Plattform aus Stahlblech, Breite x Tiefe 1200 x 1500 mm, Wägebereich von 1500 kg, Ablesbarkeit in 500 g Schritten

Artikelnummer: 235962

KERN



KERN Bodenwaage BIC 1T-4

- Plattform aus Stahlblech, Breite x Tiefe 1200 x 1500 mm
- Wägebereich von 1500 kg
- Ablesbarkeit in 500 g Schritten
- mit den Funktionen Justieren (CAL), Wägeeinheitenwechsel, Hold
- separates Bedienpult
- Schutzart IP67: Eindringen von Staub, zeitweises Eintauchen
- Netzadapter 100-240V/50/60 Hz
- Höhe x Breite x Tiefe 108 x 1200 x 1500 mm

Technische Details

Waagentyp	Bodenwaage	Waage Ausstattung	separates Bedienpult
Material Plattform	Stahlblech	Höhe	108 mm

Plattformbreite	1200 mm	Breite	1200 mm
Plattformtiefe	1500 mm	Tiefe	1500 mm
Wägebereich	1500 kg	WEEE- Registrierungsnummer	DE80821200
Ablesbarkeit	500 g	WEEE-Geräteart	Kleingerät KAT 5
Waage Funktionen	Justieren (CAL), Wägeeinheitenwechsel, Hold	Marke laut EAR-Register	KERN
IP Schutzart	67: Eindringen von Staub, zeitweises Eintauchen	Gewicht	167 kg
Spannungsversorgung	Netzadapter 100- 240V/50/60 Hz		

Dazu passt auch ...

216459		PVC-Packband, Trägermaterial aus PVC mit Kleber aus Naturkautschuk, Rollen Länge x Breite 66 m x 50 mm, Stärke 65 µm, In braun
217145		Handabroller, Für Bandbreite 50 mm auf 76er Kern, Abroller aus Metall
221342		Karton-Regalkasten, Inhalt 5,7 l, Höhe x Breite x Tiefe 110 x 200 x 305 mm, Aus Karton, 1-wellig, in braun mit Außendecke aus Kraftpapier
231458		Faltkarton, aus Graspapier (30 %)/Wellpappe (70 %) in hellbraun, zu 100 % recycelbar, 1-wellig, Länge x Breite x Höhe innen 290 x 185 x 85 mm, Automatikboden, Verschließbar mit Haftklebeverschluss
235833		Sichtlagerkasten, Höhe x Breite x Tiefe 60 x 102 x 100 mm, Inhalt 0,5 l, Aus Polypropylen in blau