

- 1 Befestigungsschellen (BSL Type 510 / DIN 72571)
- 2 Befestigungsschellen (BSL Type 512 / DIN 72573)
- 3 Befestigungsschellen Normale Baureihe (BSN Typ 520)
- 4 Befestigungsschellen (BSS Typ 532)
- 5 Befestigungsschelle (RS Typ 540 / DIN 1596)

Befestigungsschellen

Mit den NORMAFIX® BS Befestigungsschellen können Rohre, Kabel und Kabelschutzrohre schnell und einfach an Baukörpern montiert werden. Sie eignen sich für alle Industriebereiche, in denen eine preiswerte und sichere Montage erforderlich ist.


Vorteile auf einen Blick

- Stabile Bandausführung und genaue Passform
- Einfache und sichere Halterung des zu fixierenden Teils
- Bandbreite von 4 bis 61 mm, je nach Version
- Materialstärke von 1 bis 4 mm, je nach Version
- Mehrere Versionen für verschiedene Anwendungen

Werkstoffe

W1	W2	W3	W4	W5
x				


BSL TYP 510 FÜR 1 LEITUNG



NORMAFIX® BSL TYP 510 FÜR 1 LEITUNG (gemäß DIN 72571)

Bandbreite in mm	Bezeichnung	Spannbereiche		I1	I2	Bohrung in mm d	Mat.-stärke in mm s	W1 Artikel-Nr.
		in mm	in Zoll					
10	BSL 510 1 x 4	4	3/16	18	9	4.8	1	0510 8980 104
	BSL 510 1 x 5	5	3/16	18.5	9	4.8	1	0510 8980 105
	BSL 510 1 x 6	6	1/4	20	10	4.8	1	0510 8980 106
	BSL 510 1 x 7	7	1/4	20.5	10	4.8	1	0510 8980 107
	BSL 510 1 x 8	8	5/16	22	11	4.8	1	0510 8980 108
	BSL 510 1 x 9	9	3/8	22.5	11	4.8	1	0510 8980 109
12	BSL 510 1 x 10	10	3/8	23	11	4.8	1	0510 8980 110
	BSL 510 1 x 11	11	7/16	30	15	5.8	1.5	0510 8980 111
	BSL 510 1 x 12	12	1/2	30.5	16	5.8	1.5	0510 8980 112
	BSL 510 1 x 15	15	9/16	34	18	5.8	1.5	0510 8980 115
	BSL 510 1 x 16	16	5/8	35	18	5.8	1.5	0510 8980 116
	BSL 510 1 x 18	18	11/16	35.5	18	7	1.5	0510 8980 118
	BSL 510 1 x 20	20	13/16	37.5	19	7	1.5	0510 8980 120
	BSL 510 1 x 22	22	7/8	39.5	20	7	1.5	0510 8980 122
BSL 510 1 x 24	24	15/16	41.5	21	7	1.5	0510 8980 124	


BSL TYP 510 FÜR 2 LEITUNGEN



NORMAFIX® BSL TYP 510 FÜR 2 Leitungen (gemäß DIN 72571)

Bandbreite in mm	Bezeichnung	Spannbereiche		I1	I2	Bohrung in mm d	Mat.-stärke in mm s	W1 Artikel-Nr.
		in mm	in Zoll					
10	BSL 510 2 x 4	4	3/16	22.5	11	4.8	1	0510 8980 204
	BSL 510 2 x 5	5	3/16	24	11.5	4.8	1	0510 8980 205
	BSL 510 2 x 6	6	1/4	26.5	13	4.8	1	0510 8980 206
	BSL 510 2 x 7	7	1/4	28	13.5	4.8	1	0510 8980 207
	BSL 510 2 x 8	8	5/16	30.5	15	4.8	1	0510 8980 208
	BSL 510 2 x 10	10	3/8	33.5	16	4.8	1	0510 8980 210
12	BSL 510 2 x 12	12	1/2	43	22	5.8	1.5	0510 8980 212
	BSL 510 2 x 15	15	9/16	49	25.3	5.8	1.5	0510 8980 215


BSL TYP 512 FÜR 1 LEITUNG



NORMAFIX® BSL TYP 512 FÜR 1 LEITUNG (gemäß DIN 72573)

Bandbreite in mm	Bezeichnung	Spannbereiche		I1	I2	Bohrung in mm d	Mat.-stärke in mm s	W1 Artikel-Nr.
		in mm	in Zoll					
10	BSL 512 1 x 4	4	3/16	29	17	4.8	1	0512 8980 104
	BSL 512 1 x 5	5	3/16	30	18	4.8	1	0512 8980 105
	BSL 512 1 x 6	6	1/4	32	20	4.8	1	0512 8980 106
	BSL 512 1 x 7	7	1/4	32	20	4.8	1	0512 8980 107
	BSL 512 1 x 8	8	5/16	34	22	4.8	1	0512 8980 108
	BSL 512 1 x 10	10	3/8	34	22	4.8	1	0512 8980 110
12	BSL 512 1 x 12	12	1/2	46	32	5.8	1.5	0512 8980 112
	BSL 512 1 x 15	15	9/16	50	36	5.8	1.5	0512 8980 115
	BSL 512 1 x 18	18	11/16	50	36	7	1.5	0512 8980 118
	BSL 512 1 x 20	20	13/16	52	38	7	1.5	0512 8980 120
	BSL 512 1 x 22	22	7/8	54	40	7	1.5	0512 8980 122


BSL TYP 512 FÜR 2 LEITUNGEN



NORMAFIX® BSL TYP 512 FÜR 2 LEITUNGEN (GEMÄSS DIN 72573)

Bandbreite in mm	Bezeichnung	Spannbereiche		I1	I2	Bohrung in mm d	Mat.-stärke in mm s	W1 Artikel-Nr.
		in mm	in Zoll					
10	BSL 512 2 x 4	4	3/16	33	21	4.8	1	0512 8980 204
	BSL 512 2 x 5	5	3/16	35	23	4.8	1	0512 8980 205
	BSL 512 2 x 6	6	1/4	38	26	4.8	1	0512 8980 206
	BSL 512 2 x 7	7	1/4	39	27	4.8	1	0512 8980 207
	BSL 512 2 x 8	8	5/16	42	30	4.8	1	0512 8980 208
	BSL 512 2 x 10	10	3/8	44	32	4.8	1	0512 8980 210
12	BSL 512 2 x 12	12	1/2	58	44	5.8	1.5	0512 8980 212
	BSL 512 2 x 15	15	9/16	66	52	5.8	1.5	0512 8980 215
	BSL 512 2 x 18	18	11/16	69	55	7	1.5	0512 8980 218
	BSL 512 2 x 20	20	13/16	73	59	7	1.5	0512 8980 220
	BSL 512 2 x 22	22	7/8	77	63	7	1.5	0512 8980 222


BSL TYP 512 FÜR 3 LEITUNGEN



NORMAFIX® BSL TYP 512 FÜR 3 LEITUNGEN (GEMÄSS DIN 72573)

Bandbreite in mm	Bezeichnung	Spannbereiche		I1	I2	Bohrung in mm d	Mat.-stärke in mm s	W1 Artikel-Nr.
		in mm	in Zoll					
10	BSL 512 3 x 4	4	3/16	39	27	4.8	1	0512 8980 304
	BSL 512 3 x 5	5	3/16	41	29	4.8	1	0512 8980 305
	BSL 512 3 x 6	6	1/4	45	33	4.8	1	0512 8980 306
	BSL 512 3 x 7	7	1/4	47	35	4.8	1	0512 8980 307
	BSL 512 3 x 8	8	5/16	51	39	4.8	1	0512 8980 308
	BSL 512 3 x 10	10	3/8	55	43	4.8	1	0512 8980 310
12	BSL 512 3 x 12	12	1/2	71	57	5.8	1.5	0512 8980 312
	BSL 512 3 x 15	15	9/16	81	67	5.8	1.5	0512 8980 315
	BSL 512 3 x 18	18	11/16	87	73	7	1.5	0512 8980 318
	BSL 512 3 x 20	20	13/16	93	79	7	1.5	0512 8980 320
	BSL 512 3 x 22	22	7/8	99	85	7	1.5	0512 8980 322


BSL TYP 512 FÜR 4 ROHRE



NORMAFIX® BSL TYP 512 FÜR 4 LEITUNGEN (gemäß DIN 72573)

Bandbreite in mm	Bezeichnung	Spannbereiche		I1	I2	Bohrung in mm d	Mat.-stärke in mm s	W1 Artikel-Nr.
		in mm	in Zoll					
10	BSL 512 4 x 4	4	3/16	29	17	4.8	1	0512 8980 104
	BSL 512 4 x 5	5	3/16	30	18	4.8	1	0512 8980 105
	BSL 512 4 x 6	6	1/4	32	20	4.8	1	0512 8980 106
	BSL 512 4 x 7	7	1/4	32	20	4.8	1	0512 8980 107
	BSL 512 4 x 8	8	5/16	34	22	4.8	1	0512 8980 108
	BSL 512 4 x 10	10	3/8	34	22	4.8	1	0512 8980 110
12	BSL 512 4 x 12	12	1/2	46	32	5.8	1.5	0512 8980 112
	BSL 512 4 x 15	15	9/16	50	36	5.8	1.5	0512 8980 115
	BSL 512 4 x 18	18	11/16	50	36	7	1.5	0512 8980 118
	BSL 512 4 x 20	20	13/16	52	38	7	1.5	0512 8980 120
	BSL 512 4 x 22	22	7/8	54	40	7	1.5	0512 8980 122


BSL TYP 512 FÜR 5 LEITUNGEN



NORMAFIX® BSL TYP 512 FÜR 5 LEITUNGEN (GEMÄSS DIN 72573)

Bandbreite in mm	Bezeichnung	Spannbereiche		l1	l2	Bohrung in mm d	Mat.-stärke in mm s	W1 Artikel-Nr.
		in mm	in Zoll					
10	BSL 512 5 x 4	4	3/16	48	36	4.8	1	0512 8980 504
	BSL 512 5 x 5	5	3/16	53	41	4.8	1	0512 8980 505
	BSL 512 5 x 6	6	1/4	57	45	4.8	1	0512 8980 506
	BSL 512 5 x 7	7	1/4	63	51	4.8	1	0512 8980 507
	BSL 512 5 x 8	8	5/16	68	56	4.8	1	0512 8980 508
	BSL 512 5 x 10	10	3/8	77	65	4.8	1	0512 8980 510
12	BSL 512 5 x 12	12	1/2	95	81	5.8	1.5	0512 8980 512


BSL TYP 512 FÜR 6 LEITUNGEN



NORMAFIX® BSL TYP 512 FÜR 6 LEITUNGEN (GEMÄSS DIN 72573)

Bandbreite in mm	Bezeichnung	Spannbereiche		l1	l2	Bohrung in mm d	Mat.-stärke in mm s	W1 Artikel-Nr.
		in mm	in Zoll					
10	BSL 512 6 x 4	4	3/16	52	40	4.8	1	0512 8980 604
	BSL 512 6 x 5	5	3/16	58	46	4.8	1	0512 8980 605
	BSL 512 6 x 6	6	1/4	64	52	4.8	1	0512 8980 606
	BSL 512 6 x 7	7	1/4	72	60	4.8	1	0512 8980 607
	BSL 512 6 x 8	8	5/16	76	64	4.8	1	0512 8980 608
	BSL 512 6 x 10	10	3/8	90	78	4.8	1	0512 8980 610


BSN TYP 520 FÜR 1 LEITUNG



NORMAFIX® BSN TYP 520 FÜR 1 LEITUNG

Bandbreite in mm	Bezeichnung	Spannbereiche		l1	l2	Bohrung in mm d	Mat.-stärke in mm s	W1 Artikel-Nr.
		in mm	in Zoll					
20	BSN 520 1 X 8	8	5/16	26	16.5	7	2	0520 7000 008
	BSN 520 1 X 9	9	3/8	26.5	17	7	2	0520 7000 009
	BSN 520 1 X 10	10	3/8	26.5	17	7	2	0520 7000 010
	BSN 520 1 X 12	12	1/2	28	18	7	2	0520 7000 012
	BSN 520 1 X 13	13	1/2	28.5	19	7	2	0520 7000 013
	BSN 520 1 X 15	15	9/16	28.5	19	7	2	0520 7000 015
	BSN 520 1 X 18	18	11/16	30	21.5	7	2	0520 7000 018
	BSN 520 1 X 19	19	3/4	30.5	22	7	2	0520 7000 019
	BSN 520 1 X 20	20	13/16	32	22.5	7	2	0520 7000 020
	BSN 520 1 X 22	22	7/8	35	23.5	7	2	0520 7000 022
	BSN 520 1 X 23	23	15/16	35.5	25.5	7	2	0520 7000 023
	BSN 520 1 X 27	27	1 1/16	37.5	27.5	7	2	0520 7000 027


BSN TYP 521 FÜR 1 LEITUNG



NORMAFIX® BSN TYP 521 FÜR 1 LEITUNG

Bandbreite in mm	Bezeichnung	Spannbereiche		l1	l2	Bohrung in mm d	Mat.-stärke in mm s	W1 Artikel-Nr.
		in mm	in Zoll					
20	BSN 521 1 X 7	7	1/4	44	28	7	2	0521 7000 007
	BSN 521 1 X 9	9	3/8	48	32	7	2	0521 7000 009
	BSN 521 1 X 10	10	3/8	49	33	7	2	0521 7000 010
	BSN 521 1 X 11	11	7/16	50	34	7	2	0521 7000 011
	BSN 521 1 X 12	12	1/2	51	35	7	2	0521 7000 012
	BSN 521 1 X 13	13	1/2	53	37	7	2	0521 7000 013
	BSN 521 1 X 15	15	9/16	56	40	7	2	0521 7000 015
	BSN 521 1 X 18	18	11/16	59	43	7	2	0521 7000 018
	BSN 521 1 X 19	19	3/4	60.5	44.5	7	2	0521 7000 019
	BSN 521 1 X 20	20	13/16	65	49	7	2	0521 7000 020
	BSN 521 1 X 22	22	7/8	67	51	7	2	0521 7000 022
	BSN 521 1 X 23	23	15/16	68	52	7	2	0521 7000 023
	BSN 521 1 X 26	27	1	68	52	7	2	0521 7000 027


BSN TYP 522 FÜR 2 LEITUNGEN



NORMAFIX® BSN 522 FÜR 2 LEITUNGEN

Bandbreite in mm	Bezeichnung	Spannbereiche		a	Bohrung in mm d	Mat.-stärke in mm s	W1 Artikel-Nr.
		in mm	in Zoll				
20	BSN 522 2 X 9	9	3/8	26	7	2	0522 7000 009
	BSN 522 2 X 10	10	3/8	28	7	2	0522 7000 010
	BSN 522 2 X 12	12	1/2	32	7	2	0522 7000 012
	BSN 522 2 X 13	13	1/2	34	7	2	0522 7000 013
	BSN 522 2 X 15	15	9/16	38	7	2	0522 7000 015
	BSN 522 2 X 18	18	11/16	44	7	2	0522 7000 018
	BSN 522 2 X 19	19	3/4	46	7	2	0522 7000 019
	BSN 522 2 X 20	20	13/16	48	7	2	0522 7000 020
	BSN 522 2 X 22	22	7/8	52	7	2	0522 7000 022


BSS TYP 530 FÜR 1 LEITUNG



NORMAFIX® BSS TYP 530 FÜR 1 LEITUNG

Bandbreite in mm	Bezeichnung	Spannbereiche		I1	I2	Bohrung in mm d	Mat.-stärke in mm s	W1 Artikel-Nr.
		in mm	in Zoll					
25	BSS 530 1 X 10	10	3/8	28	18.5	9	3	0530 7000 010
	BSS 530 1 X 12	12	1/2	39	24	9	3	0530 7000 012
	BSS 530 1 X 13	13	1/2	39.5	24.5	9	3	0530 7000 013
	BSS 530 1 X 15	15	9/16	40.5	25.5	9	3	0530 7000 015
	BSS 530 1 X 18	18	11/16	42	28	9	3	0530 7000 018
	BSS 530 1 X 19	19	3/4	43.5	29	9	3	0530 7000 019
	BSS 530 1 X 20	20	13/16	44	29.5	9	3	0530 7000 020
	BSS 530 1 X 22	22	7/8	44	29.5	9	3	0530 7000 022
	BSS 530 1 X 23	23	15/16	44.5	30	9	3	0530 7000 023
	BSS 530 1 X 26	26	1	52	36	9	3	0530 7000 026
	BSS 530 1 X 28.5	28.5	1 1/8	52	36	9	3	0530 7000 028
	BSS 530 1 X 31	31	1 1/4	56	40	9	3	0530 7000 031
	BSS 530 1 X 36	36	1 7/16	58	41.5	9	3	0530 7000 036
	BSS 530 1 X 39	39	1 9/16	58.5	42	9	3	0530 7000 039
	BSS 530 1 X 43	43	1 11/16	70	50	9	3	0530 7000 043


BSS TYP 531 FÜR 1 LEITUNG



NORMAFIX® BSS TYP 531 FÜR 1 LEITUNG

Bandbreite in mm	Bezeichnung	Spannbereiche		I1	I2	Bohrung in mm d	Mat.-stärke in mm s	W1 Artikel-Nr.
		in mm	in Zoll					
25	BSS 531 1 X 10	10	3/8	28	18.5	9	3	0531 7000 010
	BSS 531 1 X 12	12	1/2	39	24	9	3	0531 7000 012
	BSS 531 1 X 13	13	1/2	39.5	24.5	9	3	0531 7000 013
	BSS 531 1 X 15	15	9/16	40.5	25.5	9	3	0531 7000 015
	BSS 531 1 X 18	18	11/16	42	28	9	3	0531 7000 018
	BSS 531 1 X 19	19	3/4	43.5	29	9	3	0531 7000 019
	BSS 531 1 X 20	20	13/16	44	29.5	9	3	0531 7000 020
	BSS 531 1 X 22	22	7/8	44	29.5	9	3	0531 7000 022
	BSS 531 1 X 23	23	15/16	44.5	30	9	3	0531 7000 023
	BSS 531 1 X 26	26	1	52	36	9	3	0531 7000 026
	BSS 531 1 X 28.5	28.5	1 1/8	52	36	9	3	0531 7000 028
	BSS 531 1 X 31	31	1 1/4	56	40	9	3	0531 7000 031
	BSS 531 1 X 36	36	1 7/16	58	41.5	9	3	0531 7000 036
	BSS 531 1 X 39	39	1 9/16	58.5	42	9	3	0531 7000 039
	BSS 531 1 X 43	43	1 11/16	70	50	9	3	0531 7000 043


BSS TYP 532 FÜR 2 LEITUNGEN



NORMAFIX® BSS TYP 532 FÜR 2 LEITUNGEN

Bandbreite in mm	Bezeichnung	Spannbereiche		a	Bohrung in mm d	Mat.-stärke in mm s	W1 Artikel-Nr.
		in mm	in Zoll				
25	BSS 532 2 X 10	10	3/8	30	9	3	0532 7000 010
	BSS 532 2 X 12	12	1/2	34	9	3	0532 7000 012
	BSS 532 2 X 13	13	1/2	36	9	3	0532 7000 013
	BSS 532 2 X 15	15	9/16	40	9	3	0532 7000 015
	BSS 532 2 X 18	18	11/16	46	9	3	0532 7000 018
	BSS 532 2 X 20	20	13/16	50	9	3	0532 7000 020
	BSS 532 2 X 22	22	7/8	54	9	3	0532 7000 022
	BSS 532 2 X 23	23	15/16	56	9	3	0532 7000 023
	BSS 532 2 X 26	26	1	62	9	3	0532 7000 026


RS TYP 540 FÜR 1 LEITUNG



NORMAFIX® BS TYP 540 FÜR 1 LEITUNG (GEMÄSS DIN 1596)

Bandbreite in mm	Bezeichnung	Spannbereiche		I1	I2	Bohrung in mm d	Mat.-stärke in mm s	W1 Artikel-Nr.
		in mm	in Zoll					
16	RS 540 1 x 7	7	1/4	26	14	6.6	2	0540 7000 007
	RS 540 1 x 9	9	3/8	28	16	6.6	2	0540 7000 009
20	RS 540 1 x 13	13	1/2	30	18	6.6	2	0540 7000 013
	RS 540 1 x 15.5	15.5	5/8	32	20	6.6	2	0540 7000 015
	RS 540 1 x 19	19	3/4	34	22	6.6	2	0540 7000 019
25	RS 540 1 x 23	23	15/16	43	28	9	3	0540 7000 023
	RS 540 1 x 26	26	1	44	29	9	3	0540 7000 026
	RS 540 1 x 28.5	28.5	1 1/8	47	32	9	3	0540 7000 028
	RS 540 1 x 31	31	1 1/4	47	32	9	3	0540 7000 031
30	RS 540 1 x 33	33	1 5/16	56	36	9	3	0540 7000 033
	RS 540 1 x 36	36	1 7/16	57	40	11	3	0540 7000 036
	RS 540 1 x 39	39	1 9/16	59	42	11	3	0540 7000 039
40	RS 540 1 x 43	43	1 11/16	61	44	11	3	0540 7000 043
	RS 540 1 x 46	46	1 13/16	62	45	11	3	0540 7000 046
	RS 540 1 x 49	49	1 15/16	67	48	14	4	0540 7000 049
40	RS 540 1 x 52	52	2 1/16	72	53	14	4	0540 7000 052
	RS 540 1 x 58	58	2 1/4	74	55	14	4	0540 7000 058
	RS 540 1 x 61	61	2 3/8	77	58	14	4	0540 7000 061

RS TYP 541 FÜR 1 LEITUNG



NORMAFIX® BS TYP 541 FÜR 1 LEITUNG (GEMÄSS DIN 1597)

Bandbreite in mm	Bezeichnung	Spannbereiche		I1	I2	Bohrung in mm d	Mat.-stärke in mm s	W1 Artikel-Nr.
		in mm	in Zoll					
16	RS 541 1 x 7	7	1/4	44	28	5.5	1.5	0541 7000 007
	RS 541 1 x 9	9	3/8	48	32	5.5	1.5	0541 7000 009
20	RS 541 1 x 13	13	1/2	52	36	5.5	1.5	0541 7000 013
	RS 541 1 x 15.5	15.5	5/8	56	40	5.5	1.5	0541 7000 015
	RS 541 1 x 19	19	3/4	60	44	5.5	1.5	0541 7000 019
25	RS 541 1 x 23	23	15/16	76	56	6.6	2	0541 7000 023
	RS 541 1 x 26	26	1	78	58	6.6	2	0541 7000 026
	RS 541 1 x 28.5	28.5	1 1/8	84	64	6.6	2	0541 7000 028
	RS 541 1 x 31	31	1 1/4	84	64	6.6	2	0541 7000 031
30	RS 541 1 x 33	33	1 5/16	92	72	6.6	2	0541 7000 033
	RS 541 1 x 36	36	1 7/16	104	80	9	3	0541 7000 036
	RS 541 1 x 39	39	1 9/16	108	84	9	3	0541 7000 039
40	RS 541 1 x 43	43	1 11/16	112	88	9	3	0541 7000 043
	RS 541 1 x 46	46	1 13/16	114	90	9	3	0541 7000 046
	RS 541 1 x 49	49	1 15/16	118	90	11	3	0541 7000 049
40	RS 541 1 x 52	52	2 1/16	134	106	11	3	0541 7000 052
	RS 541 1 x 58	58	2 1/4	138	110	11	3	0541 7000 058
	RS 541 1 x 61	61	2 3/8	138	110	11	3	0541 7000 061