



Mono USB-Headset

Ohrauflegendes Design (On-Ear), Ohrmuschel einseitig, kabelgebunden, USB-A-Stecker, integrierte Lautstärkeregelung, verstellbares Mikrofon, schwarz

Part No.: [180504](#)

EAN-13: 0766623180504 | UPC: 766623180504

Preiswertes Einsteiger-Headset mit offenem Design für Homeoffice & mehr

Das vielseitige Manhattan On-Ear Mono USB-Headset macht Ihre Chatprogramme wie Skype, Teams oder Zoom deutlich komfortabler. Es sorgt in Telefonkonferenzen, Webinaren oder Ihrer Lieblingsplaylist immer für guten Ton. Durch das offene Design mit nur einer Ohrmuschel schotten Sie sich nicht von Ihrer Umgebung ab, sondern sind auch für offline für Kollegen und Familie problemlos ansprechbar.

Plug & Play, benutzerfreundlich und kabelgebunden

Dieses Headset ist im Handumdrehen einsatzbereit: Einfach den USB-A-Stecker an Ihr Gerät anschließen und die Gespräche können beginnen, egal auf welchem Betriebssystem. Keine Softwareinstallation, kein Bluetooth-Koppeln und durch die USB-Konnektivität niemals leere Akkus.

Höchster Tragekomfort

Das Manhattan Mono USB-Headset trägt nur beim Sound schwer auf. Der leichte, verstellbare Kopfbügel und die ultraweiche On-Ear-Ohrmuschel

ermöglicht stundenlange Nutzung. Das flexible Mikrofon auf der linken Seite lässt sich für die beste Sprachübertragung optimal justieren und bei Gesprächspausen nach hinten klappen.

Merkmale:

- Offenes Design mit einer Ohrmuschel, ideal für Zuhause, Büro, Homeoffice und Call Center
- Hohe Audioqualität und klare, zuverlässige Sprachübertragung
- Gepolsterte On-Ear-Ohrmuschel für hohen Tragekomfort und lange Nutzung
- Verstellbarer Kopfbügel für sicheren, bequemen Sitz
- Flexibles, zurückklappbares Mikrofon hält bei Gesprächen die Hände frei
- Praktischer, integrierter Drehschalter für Lautstärkeregelung
- Eine einzelne USB-Verbindung für Sound und Mikrofon
- USB-Anschluss umgeht defekte Soundkarten oder Audioports
- Plug-and-Play für schnelle und einfache Einrichtung – kein Treiber-Download erforderlich
- Kompatibel zu allen Betriebssystemen
- 3 Jahre Garantie

Spezifikationen:

Standards und Zertifikate:

- USB 2.0
- CE
- FCC
- RoHS

Kopfhörer

- Impedanz: 32 Ohm
- Frequenzbereich: 20 Hz - 20000 Hz
- Empfindlichkeit: 103 dB \pm 3 dB (bei 1 mW / 1 KHz)
- Treibergröße: 30 mm
- Leistung: 20 mW (max.)
- Eingangsspannung: 5 V / 50 mA

Mikrofon:

- Typ: Unidirektional
- Frequenzbereich: 30 Hz - 16 kHz
- Empfindlichkeit: 58 \pm 3 dB

Physische Details

- Kabellänge: 1,5 m

- Abmessungen: 100 x 80 x 15 mm
- Gewicht: 69 g

Systemvoraussetzungen

- Verfügbarer USB Typ A-Port

Umgebungsbedingungen

- Betriebstemperatur: 0 - 40°C
- Lagertemperatur: -20°C - 60°C
- Luftfeuchtigkeit (nicht-kondensierend): 0 - 96%

Lieferumfang

- Mono USB-Headset
- Benutzerhandbuch



