

Termékinformációk

83 60 010

Csőfogó S-pofa Gyorsállítással

DIN 5234

- Szorítóvédelem meggátolja a zúzódásos sérülést
- A nyílásszélesség időtakarékos, precíz beállítása gombnyomással, közvetlenül a munkadarabon
- Erőkímélő munka önszorítással
- Nincs véletlen fogószár elállítás
- Nagy kopásállóság az edzett fogazásnak köszönhetően
- Maximális terhelhetőség a teljesen nemesített fogószárnak köszönhetően
- Króm-vanádium elektroacél, kovácsolt, több lépcsőben olajban edzett



Általános

Cikkszám	83 60 010
EAN	4003773075424
Fogó	piros porfesték-bevonattal
Súly	955 g
Méret	330 x 70 x 25 mm
Szabvány	DIN 5234

Műszaki jellemzők

Kapacitás csövekhez (átmérő)	Ø 1 5/8 Coll
Kapacitás csövekhez (átmérő)	Ø 42 mm
Kapacitás anyacsavarokhoz kulcsnyílás	42 mm
Belső átmérő hüvelyk	Ø 1 Coll
	25 mm

A műszaki változtatások és tévedések jogát fenntartjuk



