

## serveerwagen

draagvermogen 150 kg, met 3 etage(s), laadvlak lengte x breedte 650 x 430 mm, frame van Staal/kunststof, wielen met massief rubber-banden

Artikelnummer: 230239



## Serveerwagen

### Robuust en praktisch

serveerwagen



- draagvermogen 150 kg
- met 3 etage(s)
- laadvlak lengte x breedte 650 x 430 mm
- hoogte x lengte x breedte 950 x 710 x 455 mm
- frame van Staal/kunststof
- Staal/kunststofconstructie
- 2 zwenk- en 2 bokwielen, zwenkwielen met rem
- wiel Ø 100 mm
- wielen met massief rubber-banden
- wielnaaf met kogellager

## Technische details

transporttoestel	transportwagen	wiel-Ø	100 mm
type wagen	serveerwagen	wiellager	kogellager

draagvermogen	150 kg	materiaal	Staal/kunststof
lengte laadvlak	650 mm	kleur	zilverkleurig/blauw
breedte laadvlak	430 mm	etage-inrichting	recht
etages aantal	3 stuks	hoogte	950 mm
etagehoogtes mm	165/455/745	lengte	710 mm
materiaal platform	polypropyleen	breedte	455 mm
wielen aantal/soort	2 zwenk- en 2 bokwielen	schuifbeugel	2 stuks
wieluitrusting	zwenkwielen met rem	in-/uitklapbaar	nee
banden	massief rubber	gewicht	21,3 kg

## Dit past ook bij ...

149733		Euronorm-stapelbak, hoogte x lengte x breedte 120 x 400 x 300 mm, van polypropyleen in grijs/rood, Wanden gesloten, bodem gesloten
221133		poetsdoek, cellulose, oppervlak gestanst, 800 doekjes, lengte x breedte 30 x 230 mm, oudroze, rollen lengte x diameter 240 m x 230 mm