

## bac de rétention

pour fût 2 x 200 litres, volume de rétention 224 l, hauteur x largeur x profondeur 360 x 1200 x 800 mm, en acier avec laquage en RAL2000 orangé jaune



Numéro d'article: 525700

## Bac de rétention

### Empilable

bac de rétention

- pour stockage à l'abri
- Convient pour substances dangereuses pour l'eau et inflammables
- pour fût 2 x 200 litres
- volume de rétention 224 l
- hauteur x largeur x profondeur 360 x 1200 x 800 mm
- en acier avec laquage en RAL2000 orangé jaune
- garde au sol 100 mm pour manutention avec gerbeur







## Détails techniques

type de stockage de produits dan	bac de rétention	matériau	acier
type de bac de rétention	bac de rétention	surface	laqué
lieu de stockage	à l'abri	couleur	orangé jaune // RAL2000
volume de rétention	224 l	possibilité de passage au-dessou	oui

capacité	fût 2 x 200 litres	garde au sol	100 mm
considération comme matière dang	substances dangereuses pour l'eau et inflammables	gerbable	oui
hauteur	360 mm	roulant	non
largeur	1200 mm	exécution couleur	orange
profondeur	800 mm	Poids	64 kg

## Cela s'adapte aussi ...

208879		fût à couvercle, hauteur x Ø 610 x 400 mm, capacité 60 l, pour produits dangereux solides, en polyéthylène, fût / couvercle bleu / noir
504444		sacoche d'urgence avec absorbants en microfibre, kit 17 parties, capacité de charge 35 l par kit, pochette hauteur x largeur x profondeur 500 x 500 x 220 mm
510925		transpalette, force 2500 kg, fourche longueur x largeur 1150 x 160 mm, roulettes pivotantes avec bandage caoutchouc plein, largeur x Ø 50 x 200 mm, galets de fourche tandem avec bandage nylon, largeur x Ø 77 x 82 mm
525732		symbole de danger, Symbole/texte : dangereux pour l'eau, étiquette, en film plastique, hauteur x largeur 20 x 20 mm