

Gmöhling Alu-Akten- Entsorgungsbehälter

Höhe x Länge x Breite 840 x 1050 x 700 mm, Inhalt 415 l, Wände mit umlaufenden Sicken, Boden geschlossen, Unterbau 2 Lenk- und 2 Bockrollen



GMÖHLING



Artikelnummer: 521978

Gmöhling Akten-Entsorgungsbehälter

verstärkter Rollbehälter

Alu-Akten-Entsorgungsbehälter

- Höhe x Länge x Breite 840 x 1050 x 700 mm
- Höhe x Länge x Breite innen 650 x 1000 x 640 mm
- Inhalt 415 l
- Wände mit umlaufenden Sicken
- Boden geschlossen
- Scharnierdeckel mit Schlitz mit Gurtbändern, Schlitz mit Durchgriffsicherung
- verschließbar mit Spannverschluss m. Zylinderschloss
- Unterbau 2 Lenk- und 2 Bockrollen
- Tragegriffe

Technische Details

Behältertyp	Transportbehälter	Länge Einwurfschlitz	420 mm
Ausführung	verstärkter Rollbehälter	Breite Einwurfschlitz	27 mm
Euronorm	nein	stapelbar	nein
Inhalt	415 l	Wand Ausstattung	umlaufende Sicken
Material	Aluminium	Bodenkonstruktion	geschlossen
geeignet für (Produkt/Material)	Akten, Datenmaterial und sonstige Papiere	Lebensmittelgeeignet	nein

Höhe	840 mm	Gefahrstoffeignung	nein
Innenhöhe	650 mm	Tragevorrichtung	Tragegriffe
Länge	1050 mm	nestbar	nein
Innenlänge	1000 mm	unterfahrbar	nein
Breite	700 mm	Unterbau	2 Lenk- und 2 Bockrollen
Innenbreite	640 mm	Schließsystem	Spannverschluss m. Zylinderschloss
Deckel	ja	Verschlüsse Anzahl	2 Stück
Deckeltyp	Scharnierdeckel mit Schlitz	Gewicht	25 kg
Deckel Ausstattung	Gurtbänder, Schlitz mit Durchgriffsicherung		

Dazu passt auch ...

105205		Arbeitsdrehstuhl, Mit Standardsitz aus Buche in natur, Sitz Höhe x Breite x Tiefe 420 - 550 x 440 x 380 mm, Fußkreuz aus Kunststoff in schwarz, mit Teppichbodenrolle, lastabhängig gebremst
146607		Bürowagen, Traglast 200 kg, mit 2 Etage(n), Ladefläche Länge x Breite 850 x 500 mm, Gestell mit schlag- und kratzfester Pulverbeschichtung in RAL5007 Brillantblau, Räder mit TPE-Bereifung
524171		Werkbank, Höhe x Breite x Tiefe 900 x 1500 x 700 mm, Tischplatte aus Multiplex, geölt, Gestellausführung 4 Füße, Ausstattung: 4 Schubladen, 1 Ablageboden, Verschießbar mit Zentralverschluss, Gestell mit schlag- und kratzfester Pulverbeschichtung in RAL7035 Lichtgrau, Front mit schlag- und kratzfester Pulverbeschichtung in RAL7035 Lichtgrau
529885		Lagerregal - Komplettregal (Grund- und Anbaufeld), Höhe x Breite x Tiefe 2000 x 2062 x 436 mm, Fachlast 80 kg, 2 Regalfelder mit je 5 Ebene(n) mit Stahlboden, Aufstellwinkel gerade, Nutzung einseitig, Ständer mit korrosionsschützender Zinkbeschichtung, Ebenen mit korrosionsschützender Zinkbeschichtung