

Axelent Türanbaupaket Doppelschiebetür für Maschinen-Schutzgitter



Bestellhinweis: zu dem Anbaupaket werden zusätzlich min. 1 Wandelement und 2 Bodenstützen benötigt. Bitte separat mitbestellen, Höhe x Breite 2300 x 2900 mm, Drahtgitter 30 x 50 x 3 mm, aus Stahl mit schlag- und kratzfester Pulverbeschichtung in RAL9011 Graphitschwarz



Artikelnummer: 530651



Axelent Schiebetür für Maschinen-Schutzgitter

Türanbaupaket Doppelschiebetür für Maschinen-Schutzgitter

- Bestellhinweis: zu dem Anbaupaket werden zusätzlich min. 1 Wandelement und 2 Bodenstützen benötigt. Bitte separat mitbestellen
- Höhe x Breite 2300 x 2900 mm
- Drahtgitter 30 x 50 x 3 mm
- einfaches Auf- und Abbauen dank Klickfunktion
- aus Stahl mit schlag- und kratzfester Pulverbeschichtung in RAL9011 Graphitschwarz
- gemäß Maschinenrichtlinie 2006/42/EG

Technische Details

Verkehrssicherung Sicherheitsausstattung

Drahtstärke 3 mm

Sicherheitsausstattung	Maschinen-Schutzgitter	Stellwand Funktion	einfaches Auf- und Abbauen dank Klickfunktion
Gitterelement	Türanbaupaket Doppelschiebetür	Material	Stahl
Türtyp	Doppel-Schiebetür	Oberfläche	pulverbeschichtet
Breite	2900 mm	Farbe	graphitschwarz // RAL9011
Höhe	2300 mm	Norm	Maschinenrichtlinie 2006/42/EG
Höhe Masche	30 mm	Gewicht	22 kg
Breite Masche	50 mm		

Zubehör

530459		Verriegelung, Aufpreis! Artikel nur zusammen mit Hauptprodukt bestellbar/lieferbar
530567		Stütze für Maschinen-Schutzgitter, Höhe 2000 mm, aus Stahl mit schlag- und kratzfester Pulverbeschichtung in RAL1018 Zinkgelb

Dazu passt auch ...

144768		Loch-/Schlitzplatten-Rollwagen, Höhe x Breite x Tiefe 930 x 1000 x 500 mm, 2 x Lochplatte, 2 x Schlitzplatte, aus Stahl mit strapazierfähiger Kunststoffbeschichtung in RAL7035 Lichtgrau/RAL5010 Enzianblau, inkl. 10-teiligem Werkzeughaltersortiment und 12 Sichtlagerkästen, mit Auflageboden aus Stahl mit Riffelgummimatte
208490		Komplettpacktisch, Höhe x Breite x Tiefe 850 x 1600 x 800 mm, Platte aus Stahl mit strapazierfähiger Kunststoffbeschichtung in Dekor hellgrau, 4-Fußgestell aus Stahl mit schlag- und kratzfester Pulverbeschichtung in RAL5017 Verkehrsblau, 1 Abrollvorrichtung, 2 Böden, 8 Steckbügel
210871		Mobiler Scherenhubtisch, Traglast 1000 kg, Plattform Länge x Breite 1150 x 530 mm, Einfachscherer aus Stahl mit schlag- und kratzfester Pulverbeschichtung in RAL2002 Blutorange
529885		Lagerregal - Komplettregal (Grund- und Anbaufeld), Höhe x Breite x Tiefe 2000 x 2062 x 436 mm, Fachlast 80 kg, 2 Regalfelder mit je 5 Ebene(n) mit Stahlboden, Aufstellwinkel gerade, Nutzung einseitig, Ständer mit korrosionsschützender Zinkbeschichtung, Ebenen mit korrosionsschützender Zinkbeschichtung