

KABELBÜNDELSCHLAUCH „FAST“



Technische Beschreibung


Material: PP

Farbe: Siehe Tabelle

Entflammbarkeit : HB (UL94)

Betriebstemperatur: -40°C ~ +85°C

Alle Maße sind in mm.



Produktvarianten

Artikel	A	B	C	D	Farbe	VPE/MOQ
8348FA01	8,0	Ø 10.0	0,8	9,0	Nero - Black - Schwarz	100,0
8348FA02	8,0	Ø 10.0	0,8	9,0	Bianco - White - Weiß	100,0
8349FA01	15,0	Ø 16.0	0,8	13,0	Nero - Black - Schwarz	50,0
8349FA02	15,0	Ø 16.0	0,8	13,0	Bianco - White - Weiß	50,0

Artikel	A	B	C	D	Farbe	VPE/MOQ
8350FA01	20,0	Ø 22.0	0,9	15,0	Nero - Black - Schwarz	30,0
8350FA02	20,0	Ø 22.0	0,9	15,0	Bianco - White - Weiß	30,0
8351FA01	25,0	Ø 27.0	1,3	18,0	Nero - Black - Schwarz	20,0
8351FA02	25,0	Ø 27.0	1,3	18,0	Bianco - White - Weiß	20,0
8352FA01	32,0	Ø 35.0	1,3	23,0	Nero - Black - Schwarz	15,0
8352FA02	32,0	Ø 35.0	1,3	23,0	Bianco - White - Weiß	15,0