

RAPIDLIFT

Edelstahl-Palettenhubwagen Rapid Niro



Traglast 2000 kg, Gabel Länge x Breite 1150 x 160 mm, Lenkräder mit Nylon-Bereifung, Breite x Ø 50 x 200 mm, Gabelrollen Tandem mit Nylon-Bereifung

Artikelnummer: 950917



RAPIDLIFT Palettenhubwagen Rapid Niro

aus Edelstahl

Edelstahl-Palettenhubwagen


- Traglast 2000 kg
- Gabel Länge x Breite 1150 x 160 mm
- Tragbreite 540 mm
- Lenkräder mit Nylon-Bereifung, Breite x Ø 50 x 200 mm
- Gabelrollen Tandem mit Nylon-Bereifung
- Hubhöhe 205 mm / abgesenkte Höhe 85 mm
- verwindungssteife Edelstahlkonstruktion
- Deichselgriff für die Funktionen Heben - Fahren - Senken
- Deichsel in grau
- Lenkeinschlag 210 °
- Länge 1505 mm
- Gewicht 72 kg

Technische Details











| | | | |
|-------------|------------------|-----------------------|---------|
| Hebegerät | Hubwagen | Gabelrollen | Tandem |
| Hubwagentyp | Palettenhubwagen | Durchmesser Lenkräder | 200 mm |
| Traglast | 2000 kg | Breite Lenkräder | 50 mm |
| Länge Gabel | 1150 mm | Länge | 1505 mm |

| | | | |
|----------------------|---------------------|-------------------|--------------------------------|
| Breite Gabelzinken | 160 mm | Lenkeinschlag | 210 ° |
| Tragbreite | 540 mm | Schnellhub | nein |
| Bedienung Hub | manuell/hydraulisch | Deichsel | Funktionen Heben-Fahren-Senken |
| Bedienung Fahrwerk | manuell | Material | Edelstahl |
| Hubhöhe (min.) | 85 mm | Farbe Deichsel | grau |
| Hubhöhe (max.) | 205 mm | Oberfläche Kolben | hartverchromt und geschliffen |
| Material Lenkrollen | Nylon | Gewicht | 72 kg |
| Material Gabelrollen | Nylon | | |

Zubehör

| | | |
|--------|---|---|
| 149500 |  | Stopper für Palettenhubwagen, Höhe x Länge x Breite 70 x 650 x 360 mm, aus Polypropylen |
|--------|---|---|

Dazu passt auch ...

| | | |
|--------|---|--|
| 148638 |  | Einwegpalette, Höhe x Länge x Breite 150 x 1200 x 800 mm, aus PE-Regenerat in anthrazit |
| 149500 |  | Stopper für Palettenhubwagen, Höhe x Länge x Breite 70 x 650 x 360 mm, aus Polypropylen |
| 217180 |  | Wellpapp-Palette, Höhe x Länge x Breite 120 x 1200 x 800 mm, Traglast statisch / dynamisch 700 / 500 kg, Oberdeck geschlossen |
| 217213 |  | EUR-Tauschpalette, aus Holz, Länge x Breite 1200 x 800 mm, Traglast statisch / dynamisch 4000 / 1100 kg, Unterbau Kufen, Oberdeck durchbrochen |
| 221284 |  | Arbeitshandschuh, aus Leinen/Rindsleder, Handrücken aus Leinen, reißfest, Größe Einheitsgröße |
| 221309 |  | Warnweste, gemäß EN ISO 20471, Polyester in neongelb, Größe Einheitsgröße |
| 221381 |  | Schutzhandschuhe, aus Nitril in grau/schwarz mit Nitril-Beschichtung, nahtlos, Größe 9 |
| 227875 |  | Sicherheitshalbschuh, Sicherheitsstufe: S1P, Größe 44, Obermaterial Veloursleder/Mesh in schwarz/grau/rot |
| 407817 |  | Auffangwanne, für 2 x 200-Liter-Fass, Auffangvolumen 224 l, Höhe x Breite x Tiefe 365 x 1200 x 800 mm, aus Stahl mit korrosionsschützender Zinkbeschichtung |
| 626475 |  | Gitterbox-Palette, Höhe x Länge x Breite 970 x 1200 x 800 mm, Traglast 1500 kg, mit Lackierung in RAL7030 Steingrau, Wände durchbrochen mit 2 Klappen, Boden geschlossen |