

# 6051 Seilzugleiter, zweiteilig

## Eigenschaften

Langlebige Holme aus hochwertigem Strangpressprofil.

Bequeme, breite Sprossen mit 30 mm Sprossentiefe.

Sprossen aus stark profiliertem Strangpressprofil, daher erhöhte Rutschfestigkeit.

Innen liegende Beschläge ermöglichen eine bessere Führung und mehr Sicherheit: Der Holm kann beim Ein- und Ausfahren außen gehalten werden, ohne die Gefahr sich die Finger zu quetschen.


Hochwertiges Seil (Ø 12 mm) zur sicheren Höhenverstellung.

Mit Wandlaufrollen zum komfortablen Ausfahren der Leiter.

Mit ausklappbaren Teleskopauslegern (platzsparend beim Transport).

Alu-Klappfüße mit großer Auflagefläche und hoher Standfestigkeit.

Hinweis: Zur TRBS-konformen Verwendung als Arbeitsplatz ist bei Sprossenleitern entsprechendes Zubehör wie Einhängetritte zu verwenden.



talba



hofer




many





Fax +



hyme

21  
de

# 6051 Seilzugleiter, zweiteilig



SPROSSENANZAHL	2x14	2x16	2x18	2x20	2x22
SPROSSENZAHL MAX. AUSGEFAHREN	25	29	32	36	40
HOLM (CA. MM)	89/89	89/89	89/89	100/100	100/100
SPROSSEN-/ STUFENTIEFE (CA. MM)	30	30	30	30	30
SPROSSENABSTAND (CA. MM)	280	280	280	280	280
LÄNGE EINGEFAHREN (CA. M)	4.18	4.74	5.3	5.86	6.42
LÄNGE AUSGEFAHREN (CA. M)	7.26	8.38	9.22	10.34	11.46
STANDHÖHE MAX. (CA. M)	6.19	7.29	8.12	9.22	10.32
ARBEITSHÖHE MAX. (CA. M)	7.69	8.79	9.62	10.72	11.82
REICHHÖHE MAX. (CA. M)	8.19	9.29	10.12	11.22	12.32
GESAMTBREITE (CA. MM)	1400	1400	1400	1400	1400
AUSSENBREITE OBEN (CA. MM)	355	355	355	355	355
LEITERINNENBREITE (CA. MM)	300	300	300	300	300
GESAMTGEWICHT (CA. KG)	25.1	27.4	31.2	36.8	41.6
GEWICHT (CA. KG)	25.1	27.4	31.2	36.8	41.6
BEST.-NR.	605128	605132	605136	605140	605144