

Technisches Datenblatt



Honeywell Barcode-Scanner - Handgerät Voyager

Honeywell



mit Basisstation zur Wandmontage
oder Aufstellung,
Anschlussmöglichkeit per Bluetooth,
scannen aus bis zu 360 mm
Entfernung möglich

Artikelnummer: 229874

Honeywell Kabelloser Barcode-Scanner Voyager

hohe Bewegungsfreiheit dank Bluetooth®-Technologie

Barcode-Scanner - Handgerät

- geeignet für Lagermanagement im Einzelhandel, Krankenhäuser oder die Leichtindustrie für schwere oder sperrige Produkte
- Scanausführung manuell über Abzug oder permanent
- mit Basisstation zur Wandmontage oder Aufstellung
- Anschlussmöglichkeit per Bluetooth
- Höhe x Länge x Breite 92 x 180 x 66 mm
- scannen aus bis zu 360 mm Entfernung möglich
- Fallresistent aus 1,5 m über Betonboden

Technische Details

Adresskennzeichnung	Barcode-Scanner	Spannungsversorgung	Akkubetrieb
Scannertyp	Handgerät	Akku-Ladezeit	4 h
geeignet für (Branche/Bereich)	Lagermanagement im Einzelhandel, Krankenhäuser oder die Leichtindustrie	Höhe	92 mm
geeignet für (Produkt/Material)	schwere oder sperrige Produkte	Länge	180 mm
Scanfunktion	manuell // permanent	Breite	66 mm
Scangeschwindigkeit	100 Linien/Sekunde	Fallresistent bis	1,5 m über Betonboden

Scandistanz (max.)	360 mm	Name Ergänzung mit Bluetooth
Schnittstellen	Bluetooth	Gewicht 0,7 kg
Ausstattung	Basestation zur Wandmontage oder Aufstellung	

Dazu passt auch ...

217187		Begleitpapiertasche, Aufdruck "Lieferschein-Rechnung/Packing list-Invoice", Innen Länge x Breite 130 x 230 mm, Aus 60 µm starkem Polyethylen
221295		Euronorm-Stapelbehälter, Höhe x Länge x Breite 80 x 600 x 400 mm, Inhalt 15 l, Aus Polypropylen in grau, Wände geschlossen, Boden geschlossen
225130		Papier-Warnklebeband, Text / Symbol: "Vorsicht! Hochempfindliche Elektrogeräte", Text in Deutsch und Englisch, Rollen Länge x Breite 50 m x 50 mm, Klebeband in braun, Aufdruck in rot
225193		Thermoetikett, Für Etikettendrucker, Höhe x Breite 50 x 12 mm, permanent klebend, in weiß