

rail de chargement

longueur x largeur 2000 x 200 mm,
force 275 kg, en aluminium

Numéro d'article: 242473



Rampe de chargement






rail de chargement

- longueur x largeur 2000 x 200 mm
- force 275 kg
- avec protection anti-glissement
- en aluminium
- surface de roulement perforé
- avec label de sécurité GS

Détails techniques

équipement du poste de travail	moyen de chargement	équipement aide au chargement	avec protection anti-glissement
type d'aide au chargement	rail de chargement	matériau	aluminium
longueur	2000 mm	surface de roulement	perforé
largeur	200 mm	certification	GS
charge	275 kg	Poids	8 kg

Cela s'adapte aussi ...

148637		palette perdue, hauteur x longueur x largeur 150 x 1200 x 800 mm, en PE régénéré en anthracite
202880		diable pour caisses, force 250 kg, roues avec bandage caoutchouc plein, pelle largeur x profondeur 320 x 250 mm, structure en acier, soudé, châssis avec finition époxy résistante aux chocs et aux rayures en RAL5010 bleu gentiane
204206		bac gerbable norme Europe, hauteur x longueur x largeur 320 x 600 x 400 mm, capacité 61 l, en polypropylène en gris, Parois plein, fond plein
400932		transpalette, force 2500 kg, fourche longueur x largeur 800 x 160 mm, roulettes pivotantes avec bandage nylon, largeur x Ø 50 x 200 mm, galets de fourche tandem avec bandage nylon, largeur x Ø 77 x 82 mm
527144		balai, avec poils de noix de coco, Largeur de travail 500 mm, pour saletés grossières