



Transportmiddelen

Product data sheet

Art nr.: 4002L Handtrekwagen



Van profielstaal en gelaste stalen buis, poedercoating blauw RAL 5007. Laadvlak van watervast multiplex. Draaischamel besturing met dissel en handgreep. Wielen van luchtbanden, naaf met rollager. Dissel met veiligheidshandgreep, softgrip en automatische demping bij terugplaatsen in rustpositie. Automatische rem werkend op de voorwielen.



Technische details:

Totaal draagvermogen (kg)	500
Laadvlak lengte (mm)	1260
Laadvlak breedte (mm)	700
Laadvlakhoogte (mm)	308
Totale lengte (mm)	1472
Totale breedte (mm)	709
Totale hoogte (mm)	1192
Wielen	Lucht
Wielmaat (mm)	260 x 85
Uitvoering	open
Gewicht (kg)	38
Land van herkomst	Duitsland
Garantie (jaren)	10
Douanenummer	87168000
GTIN	4017976440026