

## Productinformatie

# 13 62 180

### KNIPEX StriX®

Striptangen met kableschaar



- Afstriptang met kableschaar – twee onontbeerlijke gereedschappen van de elektrische installatie in één tang
- Geïntegreerde kableschaar om Cu- en Al-kabels zuiver en knelvrij te snijden
- Snijkanten extra inductief gehard, hardheid van de snijkanten ca. 57 HRC
- Universele instelling van de messen door een wartelschroef
- Slanke constructie voor goede toegankelijkheid
- Strippen van enkel-, meervoudige en fijnaderige draden met kunststof of rubberen isolatie tot max. Ø 5 mm of 10 mm draaddoorsnede
- Optische oriëntatiehulp om gangbare lengten te strippen (11 mm en 16 mm) door graduatie in de bek
- Speciaal gereedschapsstaal in bijzondere kwaliteit, gesmeed, stapsgewijs oliegehard




### Algemeen

Artikel-nr.	13 62 180
EAN	4003773081302
Tang	zwart geatramenteerd
Kop	gepolijst
Benen	met meer-componentengrepen
gewicht	200 g
Afmetingen	180 x 51 x 20 mm
REACH conformiteit	bevat geen SVHC
RoHS conformiteit	niet van toepassing


### Technische specificaties

Snijdwaarde Cu-kabel, meerdradig	50 mm <sup>2</sup>
Snijdwaarde Cu-kabel, meerdradig	Ø 15 mm
Afstripcapaciteiten vierkante millimeter	10,0 mm <sup>2</sup>
Afstripcapaciteiten (diameter)	Ø 5,0 mm
AWG	8


Onder voorbehoud van technische wijzigingen en vergissingen



Inductief geharde precisielemmet



Lengtemarkering: Optische markeringen ondersteunen bij het herhaaldelijke strippen van gangbare lengten (11 mm en 16 mm)



Industrieel gerhard schaarlemmet, precisiegeslepen, voor het knelvrij snijden van koperkabels tot  $\varnothing$  15 mm (5 x 2,5 mm<sup>2</sup>)

Geen onvrijwillige verstelling door borging met borgmoer