

Termékinformációk

35 52 145

Elektronikai markoló fogó

DIN ISO 9655



- Precíziós fogók a legfinomabb szerelőmunkákhoz, például az elektronikában és finommechanikában
- Megragadáshoz, tartáshoz és hajlításhoz
- átdugott precíziós csukló
- Simára köszörült fogófelületek
- Az élek gondosan sorjátlanítva
- Súrlódáscsökkentő kettősrugó a sima és egyenletes nyitáshoz
- A fényezés vagy tükrösítést egy finom olajfilmmel jó rozsd elleni védelmet biztosít - nem okoz zavart leváló krómdarabkákkal az áramkörökben.
- Lapos, hosszú pófák
- Golyóscsapágy-krómácel, olajban edzett



Általános	
Cikkszám	35 52 145
EAN	4003773039389
Fej	tükrösített
Fogantyúk	többkomponensű burkolattal
Súly	102 g
Méret	145 x 58 x 19 mm
Szabvány	DIN ISO 9655

Műszaki jellemzők	
Pofa hossza (B)	40,0 mm
Pofa vastagsága (illesztés) (D)	7,5 mm
Csúcs szélessége (E)	1,5 mm
Tip Thickness (F)	4,0 mm
Fejszélesség (A)	12,0 mm

A műszaki változtatások és tévedések jogát fenntartjuk