

Rollcart werkbank

tafelblad van multiplex,
draagvermogen 400 kg, uitvoering
frame 4 voeten, uitrusting: 6 laden, 1
kast, afsluitbaar met cilinderslot,
onderstel met slag- en krasvaste
poedercoating in RAL5010
gentiaanblauw, front met slag- en
krasvaste poedercoating in RAL7035
lichtgrijs

Artikelnummer: 158098



Rollcart Werkbank

kleine uitvoering

werkbank

- tafelblad van multiplex
- bladdikte 21 mm
- draagvermogen 400 kg
- uitvoering frame 4 voeten
- uitrusting: 6 laden, 1 kast
- links 1 kast
- rechts 6 lades
- kast met 2 verstelbare legborden
- draagvermogen per lade 25 kg
- laden op glijlagers
- afsluitbaar met cilinderslot
- constructie van staal
- onderstel met slag- en krasvaste poedercoating in RAL5010 gentiaanblauw
- front met slag- en krasvaste poedercoating in RAL7035 lichtgrijs
- met duwgriep

Technische details

meubeltype	tafel	uittrekrail lade	op glijlagers
type tafel	werkbank	afsluitbaar	ja
uitvoering frame	4 voeten	materiaal plaat	multiplex
vorm onderstel	4-voetonderstel	materiaal onderstel	staal
breedte	600 mm	oppervlak onderstel	m. poedercoating
diepte	1000 mm	kleur onderstel	gentiaanblauw // RAL5010
dikte plaat	21 mm	oppervlak front	m. poedercoating
draagvermogen	400 kg	kleur voorkant	lichtgrijs // RAL7035
in hoogte verstelbaar	nee	sluitsysteem	cilinderslot
werkbank uitrusting	6 laden, 1 kast	legborden	2 stuks
onderbouwelementen links	1 kast	deuren aantal	1 stuks
onderbouwelementen rechts	lades	verrijdbaar	nee
laden aantal	6 stuks	gewicht	69 kg
draagvermogen lade	25 kg		