

dolly

draagvermogen 300 kg, laadvlak
lengte x breedte 405 x 305 mm,
platform open, platform van staal
met slag- en krasvaste
poedercoating, met afrolrand,
constructie in lijkt op RAL5010
gentiaanblauw, 4 zwenkwielen. 1
zwenkwiel met rem, Met elastiek-
banden op polyamide-velg



Artikelnummer: 244068

dolly

- draagvermogen 300 kg
- laadvlak lengte x breedte 405 x 305 mm
- lengte x breedte 413 x 313 mm
- Afmetingen afgestemd op euronorm-bakken
- platform open
- platform van staal met slag- en krasvaste poedercoating, met afrolrand
- constructie in lijkt op RAL5010 gentiaanblauw
- 4 zwenkwielen. 1 zwenkwiel met rem
- wiel Ø 125 mm
- Met elastiek-banden op polyamide-velg
- wielnaaf met kogellager

Technische details

| | | | |
|------------------|-------|---------------------|-----------------------------------|
| transporttoestel | dolly | kleur | lijkt op RAL5010 gentiaanblauw |
| type roller | dolly | wielen aantal/soort | 4 zwenkwielen |

| | | | |
|----------------------|------------------|----------------|---------------------|
| draagvermogen | 300 kg | banden | elastiek |
| euronorm | ja | materiaal velg | polyamide |
| lengte laadvlak | 405 mm | wiellager | kogellager |
| breedte laadvlak | 305 mm | wieluitrusting | 1 zwenkwiel met rem |
| platform constructie | open | diameter wiel | 125 mm |
| materiaal platform | staal | lengte | 413 mm |
| oppervlak platform | m. poedercoating | breedte | 313 mm |
| platform uitrusting | afrolrand | gewicht | 7,16 kg |