



bott

Abteilschrank

verso

Höhe x Breite x Tiefe 2000 x 1050 x 550 mm, 3 Ebene(n) mit Stahlboden, Korpus mit schlag- und kratzfester Pulverbeschichtung in RAL7035 Lichtgrau, Front mit schlag- und kratzfester Pulverbeschichtung in RAL3004 Purpurrot

Artikelnummer: 232955



Abteilschrank











- Höhe x Breite x Tiefe 2000 x 1050 x 550 mm
- Konstruktion aus Stahl, verschweißt
- Doppel-Flügeltür mit Lüftungsschlitzen
- 3 Ebene(n) mit Stahlboden
- Traglast je Ebene 75 kg
- Ausstattung: Böden, Schubladen
- links 2 Böden und 4 Schubladen
- rechts 1 Boden
- Korpus mit schlag- und kratzfester Pulverbeschichtung in RAL7035 Lichtgrau
- Front mit schlag- und kratzfester Pulverbeschichtung in RAL3004 Purpurrot
- Ebenen mit korrosionsschützender Zinkbeschichtung



Technische Details

| | | | |
|----------------------------|--------------------------------|-----------------------|----------------------|
| Möbeltyp | Schrank | Traglast Fachboden | 75 kg |
| Schranktyp | Spind | Farbe Korpus | lichtgrau // RAL7035 |
| Türtyp | Doppel-Flügeltür mit Belüftung | Farbe Front | purpurrot // RAL3004 |
| Höhe | 2000 mm | Oberfläche Korpus | pulverbeschichtet |
| Breite | 1050 mm | Oberfläche Front | pulverbeschichtet |
| Tiefe | 550 mm | Material | Stahl |
| Schrank Ausstattung | Böden, Schubladen | Material Verarbeitung | verschweißt |
| Schrank links Ausstattung | 2 Böden und 4 Schubladen | Oberfläche Boden | verzinkt |
| Schrank rechts Ausstattung | 1 Boden | Mitteltrennwand | ja |
| Böden / Ebenen Anzahl | 3 Stück | Gewicht | 116,915 kg |
| Böden- / Ebenentyp | Stahlboden | | |

Zubehör

| | | |
|--------|---|---|
| 233000 |  | Trenn- und Steckwände, mit 7 Fächern, passend für Fronthöhe 100 / 125 mm, Aus Stahl mit korrosionsschützender Zinkbeschichtung |
| 233001 |  | Trenn- und Steckwände, mit 7 Fächern, passend für Fronthöhe 175 mm, Aus Stahl mit korrosionsschützender Zinkbeschichtung |
| 233002 |  | Trenn- und Steckwände, mit 13 Fächern, passend für Fronthöhe 100 / 125 mm, Aus Stahl mit korrosionsschützender Zinkbeschichtung |
| 233003 |  | Trenn- und Steckwände, mit 13 Fächern, passend für Fronthöhe 175 mm, Aus Stahl mit korrosionsschützender Zinkbeschichtung |
| 233004 |  | Trenn- und Steckwände, mit 21 Fächern, passend für Fronthöhe 100 / 125 mm, Aus Stahl mit korrosionsschützender Zinkbeschichtung |
| 233005 |  | Trenn- und Steckwände, mit 21 Fächern, passend für Fronthöhe 175 mm, Aus Stahl mit korrosionsschützender Zinkbeschichtung |
| 233013 |  | Fachteiler, Höhe x Breite x Tiefe 100 x 235 x 310 mm, Aus Stahl mit korrosionsschützender Zinkbeschichtung |
| 233016 |  | Schaumstoffeinlage, Länge x Breite 1050 x 550 mm, Aus Gummi in schwarz |
| 233022 |  | Stahlboden für Universalschrank, für Schrank Breite x Tiefe 1050 x 550 mm, Traglast 75 kg, Aus Stahl mit korrosionsschützender Zinkbeschichtung |
| 233047 |  | Kleiderstange, Breite x Tiefe 1050 x 550 mm, Aus Stahl mit korrosionsschützender Zinkbeschichtung |

| | | |
|--------|---|---|
| 233449 |  | Schubladeneinsatzset, mit 33 Fächern, Aus Polypropylen in lichtgrau |
|--------|---|---|

Dazu passt auch ...

| | | |
|--------|---|---|
| 102657 |  | Sichtlagerkasten, Höhe x Breite x Tiefe 50 x 102 x 85 / 70 mm, Aus Polypropylen in grün |
| 217145 |  | Handabroller, Für Bandbreite 50 mm auf 76er Kern, Abroller aus Metall |
| 218389 |  | Betriebs-Verbandkasten, Füllung: nach DIN 13157, Koffer aus Kunststoff in orange, mit Wandhalterung |
| 230322 |  | Drehhocker, Sitz Höhe x Durchmesser 410 - 570 x 340 mm, Rundsitz aus Polyurethan in schwarz, Gestell aus Aluminium in alusilber, Lift verchromt, Gestell mit 5 Rollen |