

⚡ Produkt-Update: **HEINE® LoupeLight 2**

Mit HEINE HR oder HRP Binokularlupen für die perfekte Sicht.

Licht und Lupe entwickeln in der Zusammenarbeit ihre volle Leistung: Denn erst mit der richtigen Beleuchtung in LED^{HQ} kann die Lupe ihre hohe Abbildungsqualität zeigen.

Für die perfekte Sicht und somit für präzise Diagnosen ist die LoupeLight 2 jetzt um 25% heller als ihr Vorgängermodell mit einer homogenen Ausleuchtung von typ. 55.000 Lux bis zum Rand.

Zur Vermeidung von Kabelbrüchen bei intensiver Nutzung besitzt die LoupeLight 2 nun ein austauschbares Verbindungskabel zum mPack mini – die neue und kompakte Stromquelle für die LoupeLight 2 (Beschreibung siehe Rückseite).

NEU!

- ✓ Jetzt 25% heller durch verbesserte LED-Technologie
- ✓ Austauschbares Verbindungskabel



Austauschbares Verbindungskabel mit hochwertigem, spritzwasser-geschütztem Gewindeanschluss für die intensive Nutzung.

Jetzt um 25% heller

LED^{HQ}

LED JETZT IN HEINE QUALITÄT.

HR 2.5x High Resolution Binokularlupen.
Achromatische Optiken für gestochen scharfe, helle Bilder.

⚡ **HEINE® MicroLight 2**

Die ultraleichte Universalkopfleuchte.

Als reine Kopfleuchte bietet die MicroLight 2 die kompakte Lösung für Beleuchtung in LED^{HQ}. Auch hier überzeugen homogene Ausleuchtung und farbgetreue Wiedergabe bei jeglicher Untersuchung. Zwei unterschiedliche Tragevarianten bieten Individualität und einfache Handhabung. Kompromisslose Beleuchtung in leichtem Design.



HEINE MicroLight 2 auf S-FRAME



HEINE MicroLight 2 auf Kopfband Lightweight

Bestellinformationen siehe Rückseite.



HEINE® mPack mini – Die kompakte und leichte Stromquelle für LoupeLight 2 und MicroLight 2.

Die neue Hochleistungs-Stromquelle **HEINE mPack mini** für die LoupeLight 2 und MicroLight 2 bietet uneingeschränkte Bewegungsfreiheit ohne störende Kabelverbindung zu Tisch-, Wand- oder Untersuchungseinheit. Mit lediglich 95 g Gewicht und einer Größe von 44 x 23 x 101 mm, ist die mobile Stromquelle nun ca. 70 % kleiner und leichter als ihr Vorgänger.

In der mitgelieferten Tasche, lässt sie sich am Gürtel befestigen und kann dort auch geladen werden. Im Alltag hält der Akku dank Li-ion Technologie typ. 9 Stunden, bei Dauerbetrieb mit maximaler Helligkeit typ. 4 Stunden. Über den USB-Stecker lässt sich der mPack mini flexibel laden, z. B. am Laptop/PC oder per USB-Ladegerät.



 **USB Lademöglichkeit**

NEU!
 ✓ 70% kleiner und leichter
 ✓ Betriebsdauer: typ. 9 Stunden
 ✓ Ladedauer: typ. 4 Std.



Größenvergleich HEINE mPack LL/mPack mini

LoupeLight2 Sets mit HR Binokularlupen

HR 2.5x Optik mit i-View auf S-FRAME, LoupeLight 2, Aufsteckbarer Gelbfilter, mPack mini, mPack mini Gürtel Clip, E4-USB Steckernetzteil, Schutzgläser, 2 sterilisierbare Schwenkhebel, Halteband, Reinigungsflüssigkeit, Reinigungstuch, im Koffer

340 mm Arbeitsabstand	C-008.32.450
420 mm Arbeitsabstand	C-008.32.451
520 mm Arbeitsabstand	C-008.32.452

MicroLight 2 Sets

MicroLight2 auf S-FRAME mit mPack mini, Gürtel Clip, E4-USB Steckernetzteil, Halteband und Reinigungsflüssigkeit, im Koffer

MicroLight2 auf Lightweight Kopfband mit mPack mini, Gürtel Clip, E4-USB Steckernetzteil, im Koffer

Einzelgeräte

LoupeLight2 für HR und HRP Lupen mit i-View Lupenträger	C-008.32.226
mPack mini mit Li-ion Ladebatterie und E4-USB Steckernetzteil	X-007.99.650
mPack mini mit Li-ion Ladebatterie, ohne E4-USB Steckernetzteil	X-007.99.649
Verbindungskabel SC 1 (1,6m) für LoupeLight 2 oder MicroLight2/mPack mini	C-000.32.240

Für weitere Bestellinformationen kontaktieren Sie bitte Ihren HEINE-Vertriebspartner oder besuchen Sie uns unter www.heine.com

Ihr Fachhändler

