


Nutzentrenner MAESTRO 6



MAESTRO 6/601.70

Trennen der Leiterplattenmaterialien FR4 und CEM3 bis zu einer Länge von 600 mm und einer Bauteilhöhe von 70 mm; weitere Längen auf Anfrage

Technische Daten	6/601.70
Rollmesser	Durchmesser 185 mm
Trenngeschwindigkeit	bis 500 mm/s
Materialien	FR4, CEM3
Bauteilhöhe	Bestückungsseite bis 63 mm Lötseite bis 22 mm
Breite x Höhe x Tiefe	1.150 x 410 x 450 mm
Gewicht	50 kg

Artikel-Nr.	Produkt	Trennlänge
8936590	Nutzentrenner MAESTRO 6/601.70	bis 600 mm
Lieferumfang	Nutzentrenner Netzkabel Typ E+F, Länge 1,8 m Fußschalter Sechskantschlüssel 2 mm Messeinrichtung Bedienungsanleitung DE/EN	

Artikel-Nr.	Verschleißteile	
8933933.001	Rollmesser 185	
8936593.001 8936592.001	Linearmesser 450 Linearmesser 600	
8936583.001 8936584.001	Messerschutz 1 X01/70 Messerschutz 2 X01/70	