

Especificaciones del producto

490020

Embudo combinado 160 mm de hojalata

Con caño metálico flexible L = 300 mm

- Resistente a carburantes, aceites, bases, ácidos diluidos
- con borde antirrebose (protección salpicaduras) y colador fino de latón (fácil de limpiar, intercambiable) con ancho de malla 0,5 mm
- Embudos con caño firme de PEAD y caño flexible extraíble de metal/PEAD con ranuras de ventilación
- con asa ergonómica
- Capacidad 1,3 L
- e = Ø de la abertura del embudo = 160 mm
- b = Ø de la boquilla de llenado = 22 mm
- i = Ø del inserto de tamiz = 65 mm



Pedido mínimo	6
bruto kg	0,47
EAN	4103810026454
Peso bruto Pal kg	0
Fabricante	Pressol
Total cajas de cartón	0
Unidad de la orden	Pieza
Ubicaciones	0
Volumen L	1,30
Altura Pal	0
Longitud Pal	0
Ancho Pal	0
Cajas de cartón por ubicación	0
neto kg	0,43
Profundidad	225
Bolsa en caja de cartón	0
Peso bruto UE kg	2,58
UE	6
Unidad / Palé o caja	0
Unidad / Ubicación	0
Volumen m3	0
Ancho	200
Altura	165