

**stumpf**

**armoire d'atelier**

Serie 3000

hauteur x largeur x profondeur 1000 x 1000 x 513 mm, 2 niveaux avec tablette de rétention, 3 tiroir(s), verrouillable avec serrure porte-cadenas, soubassement plaque d'appui, corps avec finition époxy résistante aux chocs et aux rayures en RAL7035 gris clair, face avant avec finition époxy résistante aux chocs et aux rayures en RAL5010 bleu gentiane



**stumpf**



**Numéro d'article: 118144**

## **stumpf Armoire d'outillage Serie 3000**

armoire d'atelier

- hauteur x largeur x profondeur 1000 x 1000 x 513 mm
- structure en acier
- double porte battante
- portes haute stabilité grâce au renfort de porte
- 2 niveaux avec tablette de rétention
- 2 tablettes extensibles
- force par plateau 50 kg
- Réglable au pas de 25 mm
- 3 tiroir(s)
- tiroirs rail télescopique, extension 80 %
- tiroirs poignée barre sur toute la largeur
- tablettes coulissantes rail télescopique, extension 80 %
- avec blocage d'extension
- équipement : tablettes, tiroirs
- avec poignée tournante
- verrouillable avec serrure porte-cadenas

- soubassement plaque d'appui
- corps avec finition époxy résistante aux chocs et aux rayures en RAL7035 gris clair
- face avant avec finition époxy résistante aux chocs et aux rayures en RAL5010 bleu gentiane
- 5 années de garantie

## Détails techniques

type de meuble	armoire	soubassement	plaque d'appui
type d'armoire	armoire d'atelier	matériau	acier
type de porte	double porte battante	tablette réglable au pas	25 mm
hauteur	1000 mm	verrouillable	oui
largeur	1000 mm	cloison de séparation médiane	non
profondeur	513 mm	glissière tiroir	rail télescopique
équipement armoire	tablettes, tiroirs	glissière tablette	rail télescopique
nombre de tablettes/niveaux	2 pièce	extension tiroir	80 %
type tablette/niveau	tablette de rétention	extension tablette	80 %
charge tablette	50 kg	blocage d'extension	oui
nombre de tiroirs	3 pièce	Équipement tiroirs	poignée barre sur toute la largeur
tablettes extractibles	1 pièce	poignée	poignée tournante
compartiments	2 pièce	roulant	non
couleur du corps	gris clair // RAL7035	garantie	5 années
couleur de la face avant	bleu gentiane // RAL5010	stabilité / renfort / entretoise	portes haute stabilité grâce au renfort de porte
surface de corps	finition peinture époxy	fonction tablettes/niveaux	2 tablettes extensibles
surface de face avant	finition peinture époxy	Poids	60,3 kg
système de fermeture	serrure porte-cadenas		