

rayonnage avec bacs à bec

rayonnage départ, hauteur x largeur x profondeur 1850 x 1058 x 524 mm, 21 bacs, utilisation à un côté, montants galvanisé, niveaux galvanisé

Numéro d'article: 625643



Rayonnage complet

avec bacs à bec TopRayonnage de départ

- Rayonnage sans boulons rapide à monter, galvanisé aspect brillant

Garnissage :

- 21 x T. 7

Dimensions des bacs PxlxH

T. 4 : 350x210x145 mm

T. 5 : 350x210x200 mm

T. 6 : 500x313x145 mm

T. 7 : 500x313x200 mm

Bacs :

- En polypropylène incassable
- Respectueux de l'environnement, incassable, résistant à la déformation

- Températures d'utilisation -20° à +90°C
- Qualité alimentaire, convient pour produits alimentaires non emballés selon RAL A 74, sans cadmium
- Entièrement recyclable
- Résiste à de nombreux produits corrosifs (nous consulter)
- Haute résistance mécanique et gerbage sécurisé grâce à leur structure renforcée et des picots de blocage
- Poignées encastrées ergonomiques
- Parfaitement adaptés aux convoyeurs/transporteurs et aux rayonnages dynamiques grâce au fond rugueux et aux bords arrondis






Livraison :

- Rayonnage de départ avec 2 échelles, 1 lisse de renfort, 1 croisillon ainsi que des tablettes galvanisées aspect brillant avec barre de butée arrière






Détails techniques

type de meuble	rayonnage	bacs	21 pièce
type de rayonnage	rayonnage modulaire	matériau de bac	polypropylène
rayonnage modulaire	rayonnage sans boulons	charge maxi par tablette	50 kg
champ de rayonnage	rayonnage départ	charge maxi par élément	500 kg
convient pour (secteurs)	entrepôt et atelier	utilisation	à un côté
matériau	acier	équipement plateau	rebord antichute
hauteur	1850 mm	surface de tablette	galvanisé
largeur	1058 mm	surface de montant	galvanisé
profondeur	524 mm	livraison	démonté
équipement de rayonnage	bacs à bec	Poids	38,74443246585 kg

Accessoires

384467		bac à bec, hauteur x largeur x profondeur 20 x 315 x 500 / 450 mm, en polypropylène, en bleu
384503		bac à bec, hauteur x largeur x profondeur 200 x 315 x 500 / 450 mm, en polypropylène, en jaune
384536		bac à bec, hauteur x largeur x profondeur 200 x 315 x 500 / 450 mm, en polypropylène, en vert
384569		bac à bec, hauteur x largeur x profondeur 200 x 315 x 500 / 450 mm, en polypropylène, en rouge
625654		rayonnage avec bacs à bec, rayonnage suivant, hauteur x largeur x profondeur 1850 x 1058 x 524 mm, 21 bacs, utilisation à un côté, montants galvanisé, niveaux galvanisé

Cela s'adapte aussi ...

114305		poubelle, convient pour intérieur et extérieur, capacité 120 l, hauteur x diamètre 980 x 500 mm, corps en acier galvanisé avec finition peinture époxy RAL7021 gris noir
147690		escabeau industriel, accès à un côté, 8 marche(s) en tôle striée (estrade incl.), hauteur 1,66 m, longueur de lisse 2,55 m, en aluminium
520471		Tapis individuel tapis antifatigue, module
524171		établi, hauteur x largeur x profondeur 900 x 1500 x 700 mm, plateau de table en multiplex, huilé, finition de la structure 4 pieds, soubassement 4 tiroirs, 1 tablette, verrouillable avec verrouillage centralisé, châssis a. finition peinture époxy en RAL7035 gris clair, face avant a. finition peinture époxy en RAL7035 gris clair
527144		poils de noix de coco-balai, largeur de balayage 500 mm, pour saletés grossières