

PE-opvangbak classic-line

voor 1 x 200-liter-vat +
kleinemballage, opvangvolume 240
l, hoogte x breedte x diepte 500 x
760 x 910 mm, Gemaakt met rooster
van staal met
corrosiebeschermende zinklaag,
vorkslaffen



5 YEARS
WARRANTY



Artikelnummer: 235732

PE-opvangbak

- voor opslag onderdak
- geschikt voor aquatoxische en agressieve stoffen
- model van de opvangbak ambtelijk toegelaten
- voor 1 x 200-liter-vat + kleinemballage
- opvangvolume 240 l
- hoogte x breedte x diepte 500 x 760 x 910 mm
- draagvermogen 400 kg
- van polyethyleen in blauw
- Gemaakt met rooster van staal met corrosiebeschermende zinklaag
- vorkslaffen
- tweezijdig inrijdbaar
- 5 jaar garantie




Technische details





opslagtype gevaarlijke stoffen	opvangbak	materiaal	polyethyleen
type opvangbak	PE-opvangbak	kleur	blauw
opslagplaats	onderdak	opvangbak uitrusting	rooster
opvangvolume	240 l	materiaal rooster	staal

capaciteit	1 x 200-liter-vat + kleinemballage	oppervlak rooster	verzinkt
geschikt voor gevaarlijke stoffe	aquatoxische en agressieve stoffen	inrijdmogelijkheid	tweezijdig
bouwwijze (toelating)	model van de opvangbak ambtelijk toegelaten	onderbouw	vorksloffen
hoogte	500 mm	onderrijdbaar	ja
breedte	760 mm	garantie	5 jaar
diepte	910 mm	gewicht	27 kg
draagvermogen	400 kg		

Gerelateerde Producten

235631		lekdetectiesysteem, voor opvangbakken, hoogte x diameter 40 x 110 mm
--------	---	--

Dit past ook bij ...

235631		lekdetectiesysteem, voor opvangbakken, hoogte x diameter 40 x 110 mm
235787		bindmiddel, granulaat, op basis van PU-schuim, antislip en waterafstotend, korrelgrootte 0,13 - 4 mm, opnamecapaciteit 24 l per verpakkingseenheid
235788		bindmiddel, granulaat, korrelgrootte 1 - 3 mm, opnamecapaciteit 16 l per verpakkingseenheid
503884		microvezel-absorptieproduct, levering als doek, lengte x breedte 400 x 500 mm, opnamecapaciteit 124 l per verpakkingseenheid, van polypropyleen