



### Hauptmerkmale

Baureihe	ClimaSys
Produktname	CU
Produkt- oder Komponententyp	Kühlgerät
Montagetyp	Seite
Installationstyp	Außeneinsatz
Produktbestimmung	Für Gehäuse
Montagemodus	Durch Schrauben
Eingangsspannung	400 V 50/60 Hz
Anzahl der Netzphasen	3 Phasen
Kühlleistung	2900 W 50/60 Hz L35-L35 2250 W 50/60 Hz L35-L50

### Zusatzmerkmale

Höhe	1270 mm
Breite	500 mm
Tiefe	336 mm
[In] Bemessungsstrom	2,6 A
Einschaltstrom	14 A
Leistungsaufnahme in W	1220 W bei 50/60 Hz, L35-L35 1440 W bei 50/60 Hz, L35-L50
Energiewirkungsgrad	2,4
Kontrolltyp	Mechanisch
Temperatureinstellungsbereich	20...50 °C
Umgebungstemperatur bei Betrieb	20...46 °C im Schrank: 55 °C Maximum: -20...50 °C außerhalb des Schrankes:
Schallpegel	70 dB entspricht EN/ISO 3746
Druck	25 bar
Durchflussmenge	Innere Beschaltung: 1450 m <sup>3</sup> /h bei 50/60 Hz Äußere Beschaltung: 1450 m <sup>3</sup> /h bei 50/60 Hz
Produktgewicht	84 kg
Gassorte für Kühlung	R134a (0,84 kg)
Art des Filters	Optional, externer Stromkreisfilter
Schutzfunktionen	Thermischer Schutz: T 6 A Kurzschlusschutz (magnetisch):
Material	Stahl
Farbe	Grau (RAL 7035)

## Montage

Produktzertifizierungen	CE
Richtlinien	2006/42/EC - Maschinenrichtlinie 2006/95/EG - Niederspannungsrichtlinie 2004/108/EG - elektromagnetische Verträglichkeit
Normen	EN/ISO 12100 EN 60335-1 EN 60204-1 EN 60335-2-40 EN 378
Schutzart (IP)	IP55 entspricht IEC 60529 (nach innerer Beschaltung) IP34 entspricht IEC 60529 (nach äußerer Beschaltung)

## Verpackungseinheiten

VPE 1 Art	PCE
VPE 1 Menge	1
VPE 1 Höhe	156,0 cm
VPE 1 Breite	59,0 cm
VPE 1 Länge	68,0 cm
VPE 1 Gewicht	84,125 kg

## Nachhaltigkeit

Angebotsstatus nachhaltiges Produkt	Green Premium Produkt
REACH-Verordnung	<a href="#">REACH-Deklaration</a>
Frei von REACH-SVHC	Ja
EU-RoHS-Richtlinie	Konform <a href="#">EU-RoHS-Deklaration</a>
Frei von giftigen Schwermetallen	Ja
Quecksilberfrei	Ja
RoHS-Richtlinie für China	<a href="#">RoHS-Erklärung Für China</a>
Informationen zu RoHS-Ausnahmen	<a href="#">Ja</a>
Umweltproduktdeklaration	<a href="#">Produktumweltprofil</a>
Kreislaufwirtschafts-Profil	<a href="#">Entsorgungsinformationen</a>
WEEE	Das Produkt muss entsprechend bestimmter Hinweise auf Märkten der Europäischen Union entsorgt werden und darf nicht in Haushaltsabfälle gelangen.

## Vertragliche Gewährleistung

Garantie	18 Monate
----------	-----------