

PRODUKTDATENBLATT

RS2

PROLINE ●●○


●●●●○ Lebensdauer

Form 27



- Besonders gut im Bearbeiten von harten Materialien
- Hohe Zerspanungsleistung
- Lange Lebensdauer

Vielseitige Schruppscheibe. Durch die hohe Zerspanungsleistung schleift die RS2 effizient und mit guter Standzeit.



| | |
|---|-------------------|
| Typenbezeichnung | RS2 |
| Artikelbezeichnung 1 | Schruppscheibe |
| Artikel-Nr. | 200238 |
| GTIN | 4011890001363 |
| Inhaltsmenge | 10 |
| Inhaltseinheit | Stück |
| Gewicht | 0,293 kg |
| Produktabmessung | 150 x 7,0 x 22,23 |
| Durchmesser 1 | 150 mm |
| Stärke | 7,0 mm |
| Bohrung | 22,23 mm |
| Form Langversion | Schruppscheibe |
| Form Kurzversion | Form 27 |
| Arbeitsgeschwindigkeit | 80 m/s |
| maximale Drehzahl | 10200 U/min |
| Schleifkörperkennzeichnung nach EN12413 | A30P8BF153 |
| Produktkategorie-Nummer | PK04 |
| Produktkategorie-Text | RS |
| GTIN-Code Verpackungseinheit | 4011890044285 |
| Verpackungsart | Karton |
| Länge Verpackung | 185 mm |
| Breite Verpackung | 185 mm |
| Höhe Verpackung | 96 mm |
| Gewicht-Verpackungseinheit | 2,930 kg |
| Zolltarifnummer | 68042218 |
| Herkunftsland | DE |