



**4095/4096/4092/4093**


**Dachauflegeleitern aus Aluminium**

**Qualitätsmerkmale von HYMER-Dachauflegeleitern:**



- › Hochwertiger T-Holm (85 mm) mit robustem Winkelprofil für hohe Steifigkeit und große Dachauflage.
- › Sprosse am Holm vierfach verschraubt, mit zusätzlicher Fixierung im Holm.
- › Einsetzbar für 35° bis 60° Dachneigung.
- › Schönes Design durch seitlich geschlossene Holme.
- › Der Dachneigung entsprechend kann die Flach- oder Steilseite der Sprosse als Trittfläche verwendet werden.

**Hinweis:**


- › Dachauflegeleitern müssen rechtwinklig zum First angebracht werden.
- › Dachauflegeleitern müssen mit der zweiten Sprosse von oben in Sicherheits-Dachhaken nach DIN EN 517 eingehängt werden. Am Fuß ist die Leiter gegen seitliches Verschieben von mehr als 30 cm zu sichern, z. B. mit Sicherheits-Dachhaken nach DIN EN 517.
- › Es können bis zu drei Leitern gestoßen werden, ohne dass zusätzliche Sicherheits-Dachhaken benötigt werden.



Sprossensteilseite




Sprossenflachseite



Farbe		4095 (Alu-natur)			4096 (RAL 8004 ziegelrot beschichtet)			4092 (RAL 7016 anthrazit beschichtet)			4093 (RAL 8014 sepiabraun beschichtet)		
Sprossenzahl		7	10	14	7	10	14	7	10	14	7	10	14
Länge	ca. m	1,95	2,80	3,90	1,95	2,80	3,90	1,95	2,80	3,90	1,95	2,80	3,90
Breite	ca. mm	350	350	350	350	350	350	350	350	350	350	350	350
Gewicht	ca. kg	3,5	4,9	6,8	3,5	4,9	6,8	3,5	4,9	6,8	3,5	4,9	6,8
EAN-Code		4019502307537	4019502307544	4019502307551	4019502307568	4019502307575	4019502307582	4019502313545	4019502313552	4019502313569	4019502307476	4019502307483	4019502307490
Best.-Nr.		409507	409510	409514	409607	409610	409614	409207	409210	409214	409307	409310	409314

**Zubehör für Dachauflegeleitern:**



**Verbindungsclashen zur Verflanschung der Leiterteile**

- › Best.-Nr. 005907
- › Siehe auch Seite 183.



**Sicherheits-Dachhaken Typ A nach DIN EN 517 für Schiefer**

- › verzinkt, Best.-Nr. 0054651
- › Siehe auch Seite 183.




**Sicherheits-Dachhaken Typ A nach DIN EN 517 für Ziegel und Pfannen und sonstige Bedachungen**

- › verzinkt, Best.-Nr. 0054652
- › ziegelrot, Best.-Nr. 0054653
- › sepiabraun, Best.-Nr. 0054654
- › anthrazit, Best.-Nr. 0054655
- › Siehe auch Seite 183.



**Sicherheits-Dachhaken Typ A nach DIN EN 517 für Biberschwanzziegel**

- › verzinkt, Best.-Nr. 0054656
- › ziegelrot, Best.-Nr. 0054657
- › Siehe auch Seite 183.



**Firstbügel**

- › Best.-Nr. 0055002
- › Siehe auch Seite 183.



**Aushebesicherung**

- › Best.-Nr. 008940
- › Siehe auch Seite 183.