

Hymer escalier mobile 6888

estrade hauteur 1,7 m, estrade largeur x profondeur 600 x 800 mm, 7 à profilés antidérapants (estrade incl.), en aluminium, 4 roulettes à ressort auto-freinantes, dont 1 avec frein

Numéro d'article: 231357



HYMER



escalier mobile







- estrade hauteur 1,7 m, estrade largeur x profondeur 600 x 800 mm
- accès à un côté
- 7 à profilés antidérapants (estrade incl.)
- profondeur de marche 200 mm
- hauteur 2,73 m, largeur 1200 mm
- en aluminium
- application sûre grâce à rambarde d'estrade sur 3 côtés avec protège-genoux et protège-pieds
- rambarde 1030 mm de hauteur
- 4 roulettes à ressort auto-freinantes, dont 1 avec frein
- charge max. jusqu'à 150 kg

- poids 45,8 kg
- selon EN 131-7
- 10 années de garantie
- Produit livré démonté en composants préfabriqués pour montage par le client

Détails techniques

technique de montée	escalier mobile	force	150 kg
matériau	aluminium	rabattable	non
utilisation	à un côté	roulant	oui
hauteur d'estrade	1,7 m	équipement de sécurité échelle	rambarde d'estrade sur 3 côtés avec protège-genoux et protège-pieds
largeur d'estrade	600 mm	Hauteur de rambarde	1030 mm
profondeur d'estrade	800 mm	soubassement	4 roulettes à ressort auto-freinantes, dont 1 avec frein
nombre de marches	7	norme	EN 131-7
type de marche/d'échelon	à profilés antidérapants	livraison	démonté en composants préfabriqués pour montage par le client
profondeur des marches	200 mm	garantie	10 années
hauteur	2,73 m	Poids	45,8 kg
largeur	1200 mm		

Cela s'adapte aussi ...

149272		plaquette de contrôle, Contrôlé selon BetrSichV/DGUV, étiquette, diamètre 30 mm, en couleur pour l'année
215546		dévidoir escargot de sécurité, dévidoir en métal/plastique en bleu/blanc
221260		chariot avec barre de poussée, force 150 kg, longueur x largeur 740 x 480 mm, plateforme en acier avec tapis antidérapant, rehausse poignée, barre de poussée rabattable, 2 roulettes pivotantes et 2 roulettes fixes
221388		gant à picots, en polyamide coloris gris/noir avec revêtement nitrile, antidérapant, taille 9
523826		kit de potelets à chaîne, kit comprenant : 4 potelets à chaîne, chaîne de 6 m, diamètre de montant 48 mm, montant coloris rouge/blanc, en rouge/blanc
528920		moquette de protection, longueur x largeur 50 x 1 m, épaisseur 235 g/m², en non-tissé/PE