

diabie pour bouteilles

force 80 kg, pour 1x40/50 l bouteilles, protection de la charge avec sangle d'arrimage, châssis avec laquage en RAL7043 gris signalisation, roues avec bandage caoutchouc plein



Numéro d'article: 272285

diabie pour bouteilles





- force 80 kg
- pour 1x40/50 l bouteilles
- hauteur x largeur 1200 x 520 mm
- convient pour bouteilles de Ø 235 mm
- protection de la charge avec sangle d'arrimage
- châssis avec laquage en RAL7043 gris signalisation
- avec poignée étrier
- roues avec bandage caoutchouc plein
- Ø de roue 260 mm
- 5 années de garantie

Détails techniques

appareil de manutention	diabie de manutention	poignée de sécurité	non
type de diabie de manutention	diabie pour bouteilles	protection de la charge	sangle d'arrimage
charge	80 kg	hauteur	1200 mm
capacité	1x40/50 l	largeur	520 mm
pour Ø de bouteille	235 mm	profondeur	530 mm
matériau	acier	surface	laqué
rabattable	non	couleur	gris signalisation // RAL7043

pneumatique	caoutchouc plein	garantie	5 années
Ø de roue	260 mm	Poids	14,35 kg
Roue porteuse	non		

Cela s'adapte aussi ...

217213		palette norme européenne, en bois, longueur x largeur 1200 x 800 mm, force statique / dynamique 4000 / 1100 kg, soubassement patins, tablette supérieure ajourés
221283		gant de travail, en coutil/cuir croûte de bovin, dos de main en coutil, anti-rupture, taille taille unique
221309		gilet de sécurité, conformément à EN ISO 20471, polyester en jaune fluo, taille taille unique
227893		chaussure de sécurité, niveau de sécurité : S1, taille 46, embout en acier, dessus cuir coloris noir/jaune, avec tige haute