

Termékinformációk

11 06 160 T

Huzalcsupaszító fogó Nyitórugóval, univerzális

IEC 60900 DIN EN 60900

- Fogó integrált, szigetelt rögzítőszemmel, zuhanás megakadályozását célzó biztonsági eszköz felhelyezéséhez
- Egy-, több- és hajszálerű vezetékekhez műanyag- vagy gumiszigeteléssel max. Ø 5,0 mm ill. 10 mm² vezeték-keresztmetszet
- Egyszerű beállítás a kívánt huzal- vagy pászmaátmérőhöz recés csavarral és ellenanyával
- Speciális szerszámacél, kovácsolt, olajban edzett



⚠ 1000 V 

Általános

Cikkszám	11 06 160 T
EAN	4003773081418
Fogó	krómozott
Fej	krómozott
Fogantyúk	többrétegű köpennyel szigetelt, VDE-engedéllyel, beépített szigetelt rögzítőszemmel a leesés elleni védelem rögzítéséhez
Súly	180 g
Méret	160 x 100 x 27 mm
Szabvány	DIN EN 60900 IEC 60900

Műszaki jellemzők

Csupaszoló vágási méret négyzetmilliméter	10 mm ²
Csupaszoló vágási méret (átmérő)	Ø 5,0 mm
AWG	8
Leesés elleni biztosító	igen
VDE-engedéllyel	igen

A műszaki változtatások és tévedések jogát fenntartjuk

