

## Bauer mini-kiepbak MGU 230

hoogte x lengte x breedte 450 x 1385 x 680 mm, inhoud 0,23 m<sup>3</sup>, draagvermogen 750 kg, Robuuste constructie van staal met corrosiebeschermende zinklaag, onderbouw vorksloten



Artikelnummer: 218109

## Bauer Mini-kiepbak MGU 230

mini-kiepbak

- extra lage bouwvorm
- hoogte x lengte x breedte 450 x 1385 x 680 mm
- hoogte stortkant 350 mm
- inhoud 0,23 m<sup>3</sup>
- draagvermogen 750 kg
- gewicht 90 kg
- inrijhoogte x inrijbreedte 60 x 200 mm
- afstand vorksloten 10 mm
- materiaaldikte 3 mm
- Kantelfunctie handmatig via trekkoordontgrendeling
- afrolautomaat door gunstig lastzwaartepunt
- met kantelbeveiliging tegen onbedoeld wegglijden
- Met kettingbeveiliging tegen wegglijden
- Robuuste constructie van staal met corrosiebeschermende zinklaag
- onderbouw vorksloten

## Technische details



baktype kiepbak

kantelbeveiliging



kantelbeveiliging tegen wegglijden

inhoud	0,23 m <sup>3</sup>	onderrijdbaar	ja
hoogte	450 mm	onderbouw	vorksloffen
lengte	1385 mm	hoogte vorksloffen	60 mm
breedte	680 mm	breedte vorksloffen	200 mm
draagvermogen	750 kg	afstand vorkkokers	10 mm
bouwwijze	extra lage bouwvorm	kraan	nee
hoogte stortkant	350 mm	veiligheidsuitrusting bak	beveiligingsketting
materiaal	staal	stapelbaar	nee
materiaal verwerking	gelast	nestbaar	nee
materiaaldikte opvangbak	3 mm	geschikt voor gevaarlijke stoffe	nee
wandconstructie	gesloten	oppervlak	verzinkt
vloerconstructie	gesloten	kleur uitvoering	verzinkt
kantelfunctie	handmatig	plafond	als accessoire (niet inbegrepen)
uitvoering met kantelfunctie	afrolautomaat	gewicht	90 kg

## Gerelateerde Producten

218133		tweedelig klapdeksel, van staal, voor mini-kiepbak 0,23 m <sup>3</sup> , met corrosiebeschermende zinklaag
218137		2 zwenk- en 2 bokwielen, voor mini-kiepbak, banden polyamide, draagvermogen 1000 kg, wiel Ø 100 mm, bouwhoogte 125 mm

## Dit past ook bij ...

525102		afdekkap, voor 2 gestapelde gasboxen, hoogte x lengte x breedte 1930 x 1250 x 850 mm, in bruin
526204		universele schep, steekplaat van polypropyleen, Werkbreedte 250 mm