

UNILUX

Lampadaire à LED DELY 2.0 ARTICULATED

- dimmable : un variateur rotatif sur la colonne permet de régler en continu l'intensité lumineuse en fonction de l'activité
- ceci permet de ne pas produire plus de lumière que nécessaire et de réduire la consommation d'énergie
- confortable : la coupelle de la lampe DELY 2.0 est équipée d'un réflecteur en aluminium pour une diffusion optimale de la lumière
- pivotant : une rotule sur la tête permet de diriger le flux lumineux
- la coupelle de la lampe peut donc être tournée vers le plafond ou le mur pour un éclairage indirect ou dirigée vers un plan de travail ou un lieu de lecture pour un éclairage direct
- une rotule au niveau de la tête permet de régler la direction de la lumière

• source lumineuse : ce produit contient une source lumineuse de classe d'efficacité énergétique D

- la lampe contient des LED intégrées
- les LED ne peuvent pas être changées
- puissance : 24 W
- consommation d'énergie pondérée : 23 kWh / 1000 h
- flux lumineux : 2400 lumens
- température de couleur : 3000 (blanc chaud)
- indice de rendu de couleur (Ra) : 81
- durée de vie : 40.000 heures


- variateur rotatif sur la colonne
- longueur du câble : 2 m
- hauteur : 1.600 - 1.800 mm
- diamètre de la coupelle : 280 mm / du socle : 250 mm
- matériau : acier revêtu d'époxy
- fiche Euro




Lampadaire à LED DELY 2.0 ARTICULATED, gris métallisé



Lampadaire à LED DELY 2.0 ARTICULATED, noir



Visuel de référence : présente le produit en utilisation



Produit	Modèle	Couleur	Puissance	Température de couleur	Tension éclairage	Classe énergétique	Numéro de fabricant	Code
Lampadaire à LED DELY 2.0 ARTICULATED	socle	gris métallisé noir	24 watts 24 watts	3.000 K 3.000 K	100-240 V 100-240 V	D D	400153697 400153698	64000398 64000397