

Axelent Wandelement für Maschinen-Schutzgitter

Höhe x Breite 1900 x 800 mm,
Drahtgitter 30 x 50 x 3 mm, aus Stahl
mit schlag- und kratzfester
Pulverbeschichtung in RAL9011
Graphitschwarz

Artikelnummer: 530362



Axelent Wandelement für Maschinen-Schutzgitter



Wandelement für Maschinen-Schutzgitter

- Höhe x Breite 1900 x 800 mm
- Drahtgitter 30 x 50 x 3 mm
- einfaches Auf- und Abbauen dank Klickfunktion
- aus Stahl mit schlag- und kratzfester Pulverbeschichtung in RAL9011 Graphitschwarz
- gemäß Maschinenrichtlinie 2006/42/EG

Technische Details




Verkehrssicherung	Sicherheitsausstattung	Drahtstärke	3 mm
Sicherheitsausstattung	Maschinen-Schutzgitter	Stellwand Funktion	einfaches Auf- und Abbauen dank

		Klickfunktion	
Gitterelement	Wandelement	Material	Stahl
Breite	800 mm	Oberfläche	pulverbeschichtet
Höhe	1900 mm	Farbe	graphitschwarz // RAL9011
Höhe Masche	30 mm	Norm	Maschinenrichtlinie 2006/42/EG
Breite Masche	50 mm	Gewicht	7,94 kg

Zubehör

530371		Türanbaupaket Flügel Tür für Maschinen-Schutzgitter, Bestellhinweis: zu dem Anbaupaket werden zusätzlich min. 1 Wandelement und 2 Bodenstützen benötigt. Bitte separat mitbestellen, Höhe x Breite 2300 x 1500 mm, Drahtgitter 30 x 50 x 3 mm, aus Stahl mit schlag- und kratzfester Pulverbeschichtung in RAL9011 Graphitschwarz
530372		Türanbaupaket Doppelflügel Tür für Maschinen-Schutzgitter, Bestellhinweis: zu dem Anbaupaket werden zusätzlich min. 1 Wandelement und 2 Bodenstützen benötigt. Bitte separat mitbestellen, Höhe x Breite 2000 x 3000 mm, Drahtgitter 30 x 50 x 3 mm, aus Stahl mit schlag- und kratzfester Pulverbeschichtung in RAL9011 Graphitschwarz
530373		Türanbaupaket Schiebetür für Maschinen-Schutzgitter, Bestellhinweis: zu dem Anbaupaket werden zusätzlich min. 1 Wandelement und 2 Bodenstützen benötigt. Bitte separat mitbestellen, Höhe x Breite 2300 x 1000 mm, Drahtgitter 30 x 50 x 3 mm, aus Stahl mit schlag- und kratzfester Pulverbeschichtung in RAL9011 Graphitschwarz
530374		Türanbaupaket Schiebetür für Maschinen-Schutzgitter, Bestellhinweis: zu dem Anbaupaket werden zusätzlich min. 1 Wandelement und 2 Bodenstützen benötigt. Bitte separat mitbestellen, Höhe x Breite 2300 x 1400 mm, Drahtgitter 30 x 50 x 3 mm, aus Stahl mit schlag- und kratzfester Pulverbeschichtung in RAL9011 Graphitschwarz
530458		Verriegelung, Aufpreis! Artikel nur zusammen mit Hauptprodukt bestellbar/lieferbar
530459		Verriegelung, Aufpreis! Artikel nur zusammen mit Hauptprodukt bestellbar/lieferbar
530567		Stütze für Maschinen-Schutzgitter, Höhe 2000 mm, aus Stahl mit schlag- und kratzfester Pulverbeschichtung in RAL1018 Zinkgelb
530651		Türanbaupaket Doppelschiebetür für Maschinen-Schutzgitter, Bestellhinweis: zu dem Anbaupaket werden zusätzlich min. 1 Wandelement und 2 Bodenstützen benötigt. Bitte separat mitbestellen, Höhe x Breite 2300 x 2900 mm, Drahtgitter 30 x 50 x 3 mm, aus Stahl mit schlag- und kratzfester Pulverbeschichtung in RAL9011 Graphitschwarz
530652		Türanbaupaket Doppelschiebetür für Maschinen-Schutzgitter, Bestellhinweis: zu dem Anbaupaket werden zusätzlich min. 1 Wandelement und 2 Bodenstützen benötigt. Bitte separat mitbestellen, Höhe x Breite 2300 x 5900 mm, Drahtgitter 30 x 50 x 3 mm, aus Stahl mit schlag- und kratzfester Pulverbeschichtung in RAL9011 Graphitschwarz

Dazu passt auch ...

144768		Loch-/Schlitzplatten-Rollwagen, Höhe x Breite x Tiefe 930 x 1000 x 500 mm, 2 x Lochplatte, 2 x Schlitzplatte, aus Stahl mit strapazierfähiger Kunststoffbeschichtung in RAL7035 Lichtgrau/RAL5010 Enzianblau, inkl. 10-teiligem Werkzeughaltersortiment und 12 Sichtlagerkästen, mit Auflageboden aus Stahl mit Riffelgummimatte
208490		Komplettpacktisch, Höhe x Breite x Tiefe 850 x 1600 x 800 mm, Platte aus Stahl mit strapazierfähiger Kunststoffbeschichtung in Dekor hellgrau, 4-Fußgestell aus Stahl mit schlag- und kratzfester Pulverbeschichtung in RAL5017 Verkehrsblau, 1 Abrollvorrichtung, 2 Böden, 8 Steckbügel
210871		Mobiler Scherenhubtisch, Traglast 1000 kg, Plattform Länge x Breite 1150 x 530 mm, Einzelschere aus Stahl mit schlag- und kratzfester Pulverbeschichtung in RAL2002 Blutorange

529885



Lagerregal - Komplettregal (Grund- und Anbaufeld), Höhe x Breite x Tiefe 2000 x 2062 x 436 mm, Fachlast 80 kg, 2 Regalfelder mit je 5 Ebene(n) mit Stahlboden, Aufstellwinkel gerade, Nutzung einseitig, Ständer mit korrosionsschützender Zinkbeschichtung, Ebenen mit korrosionsschützender Zinkbeschichtung