

fetra

Rungenwagen MULTIVARIO

Traglast 500 kg, Ladefläche Länge x Breite 1000 x 700 mm, Plattform aus Holz, Aufbau 4 Rungen, Konstruktion aus Stahl mit schlag- und kratzfester Pulverbeschichtung in RAL5007 Brillantblau, 2 Lenk- und 2 Bockrollen, Lenkrollen mit Feststellern, mit TPE-Bereifung



fetra
Transportgeräte



10
YEARS
WARRANTY

Artikelnummer: 906937

fetra Rungenwagen MULTIVARIO

Traglast 600 kg

Rungenwagen

- Traglast 500 kg
- Ladefläche Länge x Breite 1000 x 700 mm
- Ladehöhe 270 mm
- Plattform aus Holz
- Aufbau 4 Rungen
- Rungen sind eingesteckt und fest verschraubt
- Konstruktion aus Stahl mit schlag- und kratzfester Pulverbeschichtung in RAL5007 Brillantblau
- 2 Lenk- und 2 Bockrollen, Lenkrollen mit Feststellern
- mit TPE-Bereifung
- Feststeller gemäß EN 1757-3
- 10 Jahre Garantie

Technische Details

Transportgerät	Transportwagen	Oberfläche Gestell	pulverbeschichtet
Wagentyp	Plattformwagen	Farbe	brillantblau // RAL5007
Plattformwagentyp	Rungenwagen	Euronorm	nein

Traglast	500 kg	klappbar	nein
Ladehöhe	270 mm	Sicherungsrand	nein
Ladeflächenlänge	1000 mm	Rollen Anzahl / Art	2 Lenk- und 2 Bockrollen
Ladeflächenbreite	700 mm	Bereifung	TPE
Material Plattform	Holz	Rad Ausstattung	Lenkrollen mit Feststellern
Aufbauten	4 Rungen	Radanordnung	rechteckig
Höhe Aufbauten	640 mm	Norm	EN 1757-3 (Feststeller)
Aufbauten Funktion	Rungen sind eingesteckt und fest verschraubt	Garantie	10 Jahre
nestbar	nein	Gewicht	32 kg
Material Gestell	Stahl		

Zubehör

119194		Rad, Durchmesser 200 mm, Mit Polyurethan-Bereifung, Nabe mit Kugellager, Aufpreis pro Wagen (4 Räder)! Artikel nur zusammen mit Hauptprodukt bestellbar
119604		Ladefläche für Transportwagen, aus Sperrholz, für Ladefläche Länge x Breite 1000 x 700 mm, wasserfest und rutschsicher, Aufpreis! Artikel nur zusammen mit Hauptprodukt bestellbar/lieferbar
147905		Rad, Traglast 400 kg, Bereifung Luft, Durchmesser 220 mm, Aufpreis pro Wagen (4 Räder)! Artikel nur zusammen mit Hauptprodukt bestellbar
158760		Rollensatz, Bereifung Elastik, spurlos, Rad Ø 200 mm, Nabe mit Kugellager, Aufpreis pro Wagen (4 Räder)! Artikel nur zusammen mit Hauptprodukt bestellbar
158814		Deichsel und Kupplung für Transportroller, aus Stahl, Aufpreis! Artikel nur zusammen mit Hauptprodukt bestellbar/lieferbar
158816		Scannerhalter für Kommissionierwagen, aus Stahl, Höhe x Breite 150 x 120 mm