



Headset-Adapterkabel mit Aux Y-Audiosplitter

3,5 mm Klinkenbuchse auf 2 x 3,5 mm Klinkenstecker, 15 cm, teilt einzelnen Headsetstecker in Mikrofon und Audiostecker, CTIA, vergoldete Kontakte, geflochtene Nylonummantelung, schwarz/silber

Part No.: [356121](#)

EAN-13: 0766623356121 | UPC: 766623356121

Headset-Adapter - Dual AUX 3,5 mm Stereo Y-Splitter Adapterkabel (Bu/2xSt, CTIA) mit Stecker für Mikrofon und Audio zum Anschluss eines Headsets mit einem 3,5 mm-Klinkenstecker an PC oder Laptop

Das Manhattan Headset-Adapterkabel mit Aux Y-Audiosplitter wandelt einen einzelnen 3,5 mm-Klinkenstecker in separate Stecker für Mikro und Lautsprecher um. Damit können Sie Ihr Headset an zwei individuelle Audioports an Notebook oder Desktop-Computer anschließen. Dies ermöglicht komfortable Nutzung von VoIP-Programmen wie Skype, Teams oder Zoom sowie Voice-Chats beim Online-Gaming mit Freunden.

Perfekte Signalintegrität mit sauerstofffreiem (OFC) Kupfer und vergoldeten Kontakten

Für besten Klang in HiFi-Qualität ist Leitfähigkeit entscheidend, denn sie bewahrt die Integrität des Soundsignals. Für maximale Signalintegrität besteht dieses Audiokabel aus hochreinem, sauerstofffreiem Kupfer. Die Steckerkontakte sind beschichtet mit 24 Karat Gold, was sie vollständig korrosionsbeständig macht, auch über sehr lange Zeiträume und unabhängig von Umgebungsbedingungen. Die strapazierfähige Nylonummantelung mit Zugentlastung bleibt auch bei anspruchsvollen Verkabelungen flexibel.

Merkmale:

- Eine 3,5 mm Aux-Klinkenbuchse und zwei Stecker zur Aufteilung eines einzelnen Headsetsteckers in Mikrofon- und Audiostecker
- Zum Anschluss eines Headsets mit individuellem 3,5 mm-Klinkenstecker an zwei Lautsprecher- und Mikrofonanschlüsse von Notebook oder PC
- Premium HiFi-Qualität mit 24 Karat vergoldeten Kontakten und hochreinen, sauerstofffreien (OFC) Kupferleitungen
- Robuste Aluminiumtülle für höchste Bruchsisicherheit
- Hochflexibler, robuster Mantel mit geflochtener Nylonummantelung und strapazierfähiger Zugentlastung
- Dieses Kabel verwendet CTIA-Pinbelegung - bei Verwendung mit einem Gerät mit OMTP-Pinbelegung werden möglicherweise nur die Kopfhörer unterstützt, nicht das Mikrofon
- 10 Jahre Garantie

Spezifikationen:

Standards und Zertifikate

- CE
- RoHS
- REACH
- WEEE

Allgemein:

- 2 x 3,5 mm Klinkenstecker (TRS)
- 1 x 3,5 mm Klinkenbuchse (TRRS, 4-polig)
- CTIA-Pinbelegung
- Vergoldete Kontakte
- Aluminiumtülle mit Zugentlastung
- OFC-Kupferdraht
- Geflochtener Nylonmantel
- AWG 28
- Gesamtlänge: 15 cm
- Außendurchmesser (OD): 3,5 mm
- Gewicht: 14 g

Umgebungsbedingungen

- Umgebungstemperatur bei Betrieb: -5 - 80°C
- Umgebungstemperatur bei Lagerung: -10 - 85°C

Lieferumfang

- Headset-Adapterkabel mit Aux Y-Audiosplitter

Es ist eine weitere Version dieses Produkts verfügbar, die eine einzelne Audiobuchse in einen Mikrofoneingang und einen Audioausgang teilt:

- #356107

