

SIMATIC NET, REPEATER FUER AS-INTERFACE
ZUR LEITUNGSVERLAENGERUNG IM K45
GEHAEUSE



Allgemeine technische Daten:

Ausführung des Produkts		AS-Interface Repeater
Ausführung des Slave-Typs		kein Slave integriert
Spannungsversorgung über AS - Interface Bus		Ja
Betriebsspannung gemäß AS-Interface-Spezifikation	V	26,5 ... 31,6
Statusanzeige		LED grün
<ul style="list-style-type: none"> • U AS-Interface 		

Anschlüsse/ Klemmen:

Ausführung des AS-Interface-Anschlusses		direkter Anschluss an AS-i Flachleitung
AS-Interface		vorhanden
<ul style="list-style-type: none"> • Anschluß Verpolschutz • Gesamtstromaufnahme max. 	mA	20

Umgebungsbedingungen:

Umgebungstemperatur während Betrieb	°C	-25 ... +60
Schutzart IP		IP67

Approbationen/ Zertifikate:

allgemeine Produktzulassung	EMV (Elektromagnetische Verträglichkeit)	Prüfbescheinigungen	sonstiges
-----------------------------	--	---------------------	-----------



[sonstig](#)

[Konformitätserklärung](#)

Weitere Informationen

Information- and Downloadcenter (Kataloge, Broschüren,...)

<http://www.siemens.de/industrial-controls/catalogs>

Industry Mall (Online-Bestellsystem)

<http://www.siemens.com/industrymall>

CAX-Online-Generator

<http://support.automation.siemens.com/WW/CAXorder/default.aspx?lang=de&mlfb=6GK12100SA01>

Service&Support (Handbücher, Betriebsanleitungen, Zertifikate, Kennlinien, FAQs,...)

<https://support.industry.siemens.com/cs/ww/de/ps/6GK12100SA01>

Bilddatenbank (Produktfotos, 2D-Maßzeichnungen, 3D-Modelle, Geräteschaltpläne, EPLAN Makros, ...)

http://www.automation.siemens.com/bilddb/cax_de.aspx?mlfb=6GK12100SA01&lang=de

letzte Änderung:

15.01.2015