

ROLINE DesignSecure 525

Art.nr.	19.40.1205
Fabrikant	ROLINE
Art.nr. fabrikant	19.40.1205
EAN (een stuk)	7611990171019

roline
Designed for Professionals



Technische specificaties

Producent	ROLINE
Produkt groep	UPS
Produkt type	UPS Line Interactive
Kleur	zwart / zilver
Inhoud	UPS, Software, Kabelset
Classificatie volgens IEC 62040-3	VI-SS-333
UPS Technologie	Line Interactive
Vermogensklasse	100 ... 500 VA
Spanningssterkte (VA/W)	525/315
Backup tijd	3 min
Backup tijd bij vol/half belast.	3 / 6 min
Gewicht	5,8 kg
Afmeting (HxBxD)	168 x 105 x 334 mm
Bouw type	Turm
Stroom (Ingang)	230 V

Stroom (Uitgang)	230 V
Frequentie	50 Hz
Aansluiting (Ingang)	IEC320 C14
Ausgänge	5
Aansluiting (Uitgang)	2 x 3 IEC320 C13
Phasen Ein/Ausgang	230V/230V / 50Hz
Overspanningsbeveiliging	EMI,- RFI-Filter
Max. Aantal Looptijd uitbreidingseenheden	0
Looptijd uitbreidingseenheden	--
Slots tbv Adapterkaart	0
Inschuifslot tbv Adapterkaart	--
Interface	USB
USB 2.0 Interface	ja
Hot Swap Batterijen	nee
Bypass	nee
Extra Overspanningsbeveiliging	Telefoon/Fax
Gebruiksindicatie	Display
Gebruiksindicatie LED	--
Gebruiksindicatie Display	ja
Incl. Management Software OS	Windows
Interne Koeling	passief
Omgevingstemperatuur	0-40 °C

Overbruggingstijd

Vermogen (VA / W)	(min)
100	48
200	17

300	7
425	5
525	4