

ROLINE F.O. kabel 50/125µm, LC/LC, OM5, groen, 5,0 m

| | |
|--------------------------|---------------|
| Art.nr. | 21.15.9274 |
| Fabrikant | ROLINE |
| Art.nr. fabrikant | 21.15.9274 |
| EAN (een stuk) | 7611990158812 |



ROLINE glasvezel patchkabels in OM5-kwaliteit voor hoogwaardige glasvezelkabels in omgevingen met een hoge dichtheid.

De OM4 vezel is een 50 micron laser geoptimaliseerde vezel met uitgebreide bandbreedte. Het wordt gebruikt om het systeem te verbeteren voor de bestaande 1 en 10 Gb/s-toepassingen en in de toekomst 40 en 100 Gb/s.

De OM4 vezel ondersteunt Ethernet, Fibre Channel, en OIF toepassingen voor groter bereik van meer dan 550 bij 10 Gb/s en voor extreem lange gebouw backbones en campus backbones van gemiddelde lengte. Met een effectieve modale bandbreedte (EMB, ook wel laser bandbreedte) van de 4700 MHz-km (meer dan tweemaal de IEEE eisen voor 10 Gb/s op 300 meter ondersteuning), is de OM4 vezel ook bijzonder goed geschikt voor kortere afstanden in geschikt voor datacenters en high performance computing toepassingen.

In gebruik bij lage datasnelheden, zoals 100 Mb/s of 1Gb/s is op een lijn met de OM4 OM2 of OM3 vezels. Hun ware kracht van de OM4 vezel met datasnelheden van 10 Gb/s en 40 Gb/s met een bereik van 550m en op 300m van ..

- Alle ROLINE OM4 glasvezel kabels zijn als duplex-kabel met glasvezel 50/125 um uitgevoerd
- De kabels worden

- De kabels worden geassembleerd met hoogwaardige connectoren en bereiken de beste waarde voor insertion loss en reflectie
- Beschikbare lengtes: 0,5, 1, 2, 3, 5 en 10m

Technische specificaties

| | |
|-----------------------|----------------------------|
| Producent | ROLINE |
| Produkt groep | Fiber Optic Kabel |
| Produkt type | Fiber Optic patchkabel OM5 |
| Kleur | groen |
| Lengte | 5 m |
| Aantal Leidingen | 2 |
| Kabel specs. | Compacte ader |
| Kabel type | Duplexkabel |
| Uitgangskabel | nee |
| Leidingdoorsnede | 50/125µm OM5 |
| Type connector kant 1 | LC |
| Type connector kant 2 | LC |
| Kevlar Trekontlasting | ja |
| Buiten Ø Kabel | 3 mm |
| Buitenmantel Kabel | PVC |
| Kabel LSOH | ja |