

Artikelnummer: 129812

Kurzbeschreibung: Bordwandwagen, 1000 x 670 mm

Langbeschreibung: Bordwandwagen, 1000 x 670 mm: Stahlrohr (a'Ëœ 26,9 x 1,75 mm) fest auf Grundrahmen geschwei sst. Lenkrollen mit Vollgummibereifung und Rollenlager, Gehäuse verzinkt, Feststeller an den Lenkrollen gemäß Europäischer Norm EN 1757-3. Bockrollen (nicht drehbar) mit Vollgummibereifung und Rollenlager, Gehäuse verzinkt. Ladefläche und Wände aus Holzwerkstoffplatte (MDF) mit Buche-Dekor. Profilstahlrahmen aus Winkelstahl und Quadratrohr. Pulverbeschichtung: Enzianblau (RAL5010)
Ladefläche: L 1000 x B 670 mm
Au ssenma ss: L 1120 x B 700 mm
Schiebegriffhöhe: 990 mm
Tragkraft: 500 kg
Eigengewicht: 43 kg



Ladeflächenhöhe: 285 mm
Wandhöhe: 230 mm
Rad-a'Ëœ: 200 mm

EAN/GTIN: 4250448500471